

PHILIPS

Lâmpada

LED

4 W-60 W

E27

White

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343788



As Lâmpadas LED transparentes tipo vela dão um brilho maravilhoso à sua casa

As lâmpadas LED da Philips fornecem uma maravilhosa luz branca suave, com uma duração excepcionalmente longa e uma poupança de energia significativa imediata. Com um design puro e elegante, esta lâmpada é o substituto perfeito para as suas lâmpadas incandescentes transparentes.

Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- LED em vidro clássico

Destques

Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

Design transparente em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro transparente que replicam a maravilhosa luz brilhante das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

Especificações

Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tipo de vidro: Transparente
- Acabamento da lâmpada: Transparente
- Material da lâmpada: Vidro

Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,5 cm
- Largura: 6 cm

Design e acabamento

- Material: vidro

Duração

- Vida útil nominal: 50.000 h
- Número de ciclos de funcionamento: 500.000

Características da luz

- Color rendering index (CRI): 80
- Temperatura da cor: 3000 K
- Fluxo luminoso nominal: 840 lm
- Tempo de aquecimento até 60% de luz: luz total instantânea
- Código da cor: 830 | CCT of 3000K

Diversos

- EyeComfort: Sim

Outras características

- Eficiência: 210 lm/W

Informações da embalagem

- EAN: 8719514343788
- EOC: 871951434378800
- Título do produto: LED CLA 60W A60 E27 3000K CL EELA SRT4

Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A

Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,5 cm

Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz
- Número de registo EPREL: 1370029

A lâmpada

- Consistência da cor: 6

Dimensões e peso da embalagem

- EAN/UPC - produto: 8719514343788
- Peso líquido: 0,03 kg
- Peso bruto: 0,05 kg
- Altura: 14,6 cm
- Comprimento: 6,5 cm
- Largura: 6,3 cm
- Número de material (12NC): 929003066701



Data de publicação:
2024-02-04
Versão: 0.245

© 2024 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com