

PHILIPS

Žárovka

LED

4–60 W

E27

Studená bílá

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



Číré svíčkové LED žárovky dodají vašemu domovu novou jiskru.

Špičkové žárovky LED nabízí univerzální řešení osvětlení pro běžné činnosti v domácnosti. Díky nim okamžitě ušetříte za energii a nebudete muset žárovky měnit tak často, aniž by to jakkoli snížilo kvalitu osvětlení.

Zvolte udržitelné řešení

- Lepší pro vaši peněženku i pro planetu
- Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Nepřehlédnutelný design, zajímavý vzhled v zapnutém i vypnutém stavu

- Klasické skleněné svítidlo LED

Přednosti

Uspoří až 90 % energie

V porovnání s klasickými žárovkami dosahuje technologie LED až 90 % úspory. Zaplatí tedy samu sebe a šetří vaše peníze rok za rokem. Pomáhá také chránit životní prostředí.

Žárovky s dlouhou životností – až 50 let

Díky životnosti až 50 000 hodin nemusíte měnit žárovky tak často a můžete si užívat perfektní osvětlení až 50 let.

Provedení s čirým sklem

Oblíbené provedení, očekávaný výkon. Klasický design s čirým sklem, který napodobuje krásné jiskřivé světlo tradičních žárovek, se dokonale hodí do každé místnosti v domácnosti.

Specifikace

Charakteristika zdroje

- Stmívatelné: Ne
- Zamýšlené použití: Interiér
- Tvar svítidla: Nesměrovatelná žárovka
- Patice: E27

Rozměry zářivky

- Výška: 10,5 cm
- Šířka: 6 cm

Odolnost

- Nominální životnost: 50 000 h
- Počet cyklů zapnutí: 500 000

Charakteristika světla

- Index podání barev (CRI): 80
- Teplota chromatičnosti: 4000 K
- Jmenovitý světelný tok: 840 lm
- Doba zahřívání do 60 % světla: Okamžité rozsvícení plného světla
- Kód barvy: 840 | CCT of 4000K

Různé

- EyeComfort: Ano

Další charakteristiky

- Účinnost: 210 lm/W

Informace o balení

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- Název produktu: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Spotřeba elektrické energie

- Účinník: 0.4
- Napětí: 220–240 V
- Příkon: 4 W
- Ekvivalentní příkon: 60 W
- Označení energetické účinnosti (EEL): A

Rozměry a hmotnost výrobku

- Délka: 10,5 cm

Technické údaje

- Frekvence: 50–60 Hz
- Registrační číslo databáze EPREL: 1370030
- Referenční měření toku: Sphere

Žárovka

- Konzistence barev: 6



Datum vydání: 2023-12-06
Verze: 0.171

© 2023 Signify Holding. Všechna práva vyhrazena. Společnost Signify nezaručuje přesnost ani úplnost zde uvedených informací a nenese odpovědnost za případné události, k nimž může dojít v důsledku bezvýhradné důvěry v tyto informace. Informace obsažené v tomto dokumentu nepředstavují obchodní nabídku a nejsou součástí cenové nabídky ani smlouvy, pokud to ovšem společnost Signify nepotvrdí. Philips a emblém štítu Philips jsou registrované ochranné známky společnosti Koninklijke Philips N. V.

www.lighting.philips.com