

# PHILIPS

## Lâmpada

LED

4 W-60 W

E27

Branca fria

Light that's **easy**  
on your eyes 



\*Designed for the comfort of your eyes.  
See below for more information.

8719514343801



## As Lâmpadas LED transparentes tipo vela dão um brilho maravilhoso à sua casa

Uma lâmpada LED de última geração que oferece uma solução de iluminação geral para as atividades diárias em interiores. Irá economizar em custos energéticos de imediato, além de reduzir a frequência de substituição das lâmpadas, sem comprometer a qualidade da sua iluminação.

### Selecionar para uma solução sustentável

- Melhor para a sua carteira e o planeta
- Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

### Concebido para ser visto, bonito quando ligado e desligado

- LED em vidro clássico

# Destaques

## Poupança de energia de até 90%

A tecnologia LED permite poupar até 90% de energia em comparação com uma lâmpada convencional. Portanto, compensa o investimento e poupa-lhe dinheiro ano após ano. E também ajuda a proteger o ambiente.

## Lâmpada de longa duração – Dura até 50 anos

Com uma vida útil de até 50.000 horas, pode reduzir o incómodo de substituir frequentemente as suas lâmpadas e desfrutar de uma solução de iluminação perfeita durante mais de 50 anos.

## Design transparente em vidro

O aspeto que gosta, o desempenho que espera. Designs clássicos em vidro transparente que replicam a maravilhosa luz brilhante das lâmpadas tradicionais, para uma solução perfeita em toda a casa.

# Especificações

## Características da lâmpada

- Intensidade regulável: Não
- Utilização prevista: Interior
- Forma da lâmpada: Lâmpada não direcional
- Casquilho: E27
- Tecnologia: LED
- Tipo de vidro: Transparente

## Dimensões da lâmpada

- Altura: 10,5 cm
- Peso: 0,036 kg
- Largura: 6 cm

## Duração

- Vida útil média (2,7 horas/dia): 51 a
- Fator de manutenção de lúmenes: 70%
- Vida útil nominal: 50.000 h
- Número de ciclos de acendimento: 500.000

## Características da luz

- Consistência da cor: 6SDCM
- Índice de restituição cromática (IRC): 80
- Temperatura da cor: 4000 K
- Categoria da cor da luz: Branco frio
- Fluxo luminoso nominal: 840 lm
- Tempo de acendimento: <0.5 s
- Período de acendimento até 60% de luz: Luz total instantânea
- Código da cor: 840 | CCT of 4000K

## Diversos

- EyeComfort: Sim

## Outras características

- Corrente da lâmpada: 45 mA
- Eficiência: 210 lm/W

## Informações da embalagem

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- Título do produto: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

## Consumo de energia

- Fator de potência: 0.4
- Tensão: 220-240 V
- Potência: 4 W
- Potência equivalente: 60 W
- Etiqueta de eficiência energética (EEL): A

## Dimensões e peso do produto

- Comprimento: 10,5 cm

## Valores medidos

- Vida útil nominal: 50.000 h
- Fluxo luminoso medido: 840 lm
- Potência medida: 4 W

## Especificações técnicas

- Frequência: 50-60 Hz

## A lâmpada

- Consistência da cor: 6

8719514343801

**Dimensões e peso da embalagem**

- EAN/UPC - produto: 8719514343801
- Peso líquido: 0,030 kg
- Peso bruto: 0,054 kg
- Altura: 14,600 cm
- Comprimento: 6,500 cm
- Largura: 6,300 cm
- Número de material (12NC): 929003066801



Data de publicação:  
2022-08-11  
Versão: 0.214

© 2022 Signify Holding. Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)