

PHILIPS

Ljuskälla

LED

4 W–60 W

E27

Kallvit

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



Klara LED- kronljuslampor låter ditt hem gnistra lite extra

Sofistikerad LED-ljuskälla som erbjuder en allmän belysningslösning för dagliga inomhusaktiviteter. Uppnå omedelbara energibesparingar utan att kompromissa om belysningskvaliteten, samtidigt som du minskar behovet av att byta ljuskällor.

Välj en hållbar lösning

- Bättre för både plånboken och planeten
- Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Designad för att synas – snygg både tänd och släckt

- LED-lampa i klassiskt glas

Funktioner

Upp till 90 % energibesparing

Med LED-teknologi sparar du upp till 90 % energi jämfört med en standardglödlampa. På så vis betalar lampan sig själv och sparar pengar åt dig år efter år. Den bidrar också till att skydda miljön.

Ljuskälla med lång livslängd – varar upp till 50 år

Med en livslängd på upp till 50 000 timmar slipper du krånglet med att byta ljuskällor ofta och kan njuta av en perfekt belysningslösning i mer än 50 år.

Design i klarglas

Snygg och stämningsfull lampa, samma höga prestanda som alltid. Klassiska designer i klarglas som imiterar det vackra glittrande ljuset från traditionella ljuskällor och passar perfekt överallt.

Specifikationer

Lampans egenskaper

- Dimbar: Nej
- Avsedd användning: Inomhus
- Lampans form: Icke riktad ljuskälla
- Sockel: E27

Storlek

- Höjd: 10,5 cm
- Bredd: 6 cm

Hållbarhet

- Nominell livslängd: 50 000 h
- Antal tändcykler: 500 000

Ljusegenskaper

- Färgåtergivningsindex: 80
- Färgtemperatur: 4000 K
- Nominellt ljusflöde: 840 lm
- Uppvärmningstid till 60 % ljus: tänds direkt
- Färgkod: 840 | CCT of 4000K

Övrigt

- EyeComfort: Ja

Övriga egenskaper

- Effektivitet: 210 lm/W

Förpackningsinformation

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- Produkttitel: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

Strömförbrukning

- Effektfaktor: 0.4
- Spänning: 220-240 V
- Wattstyrka: 4 W
- Wattmotsvarighet: 60 W
- Energieffektivitetsetikett (EEL): A

Produktens mått och vikt

- Längd: 10,5 cm

Tekniska specifikationer

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1370030
- Mätreferens för ljusflöde: Sphere

Ljuskällan

- Färgkonsekvens: 6



Publiceringsdatum:
2023-12-06
Version: 0.171

© 2023 Signify Holding. Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår här och avsägar sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com