

PHILIPS

燈泡

LED

4W-60W

E27

冷白光

Light that's **easy**
on your eyes



*Designed for the comfort of your eyes.
See below for more information.

8719514343801



透明的 LED 蠟燭型燈泡可 為居家環境增添舒適感

先進 LED 燈泡能為日常的室內活動提供一般照明解決方案。您可以立即省下電費，並且不用再經常更換燈泡，照明品質還能維持不變。

選擇永續型解決方案

- 省錢又環保
- 燈泡使用壽命 - 長達 50 年

出色的設計，亮燈關燈皆美觀

- 經典玻璃 LED

產品特點

節能效果高達 90%

LED 技術比標準燈泡節省高達 90% 的能源。物超所值，年年為您節省支出，還有助於保護環境。

燈泡使用壽命 - 長達 50 年

此款燈泡的使用壽命長達 50,000 小時，能減少時常汰換的麻煩，讓您享受超過 50 年的完美照明解決方案。

玻璃透明設計

您喜愛的外觀和您期望的效能。經典透明玻璃設計複製了傳統燈泡既美麗又閃亮的光線，非常適合在整個家中使用。

規格

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 非指向性燈泡
- 插座: E27

燈泡尺寸

- 高度: 10.5 cm
- 寬度: 6 cm

耐用性

- 標稱使用壽命: 50,000 h
- 更換週期數目: 500,000

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80
- 色溫: 4000 K
- 額定光通量: 840 lm
- 達到 60% 光色的熱機時間: 立即完全點亮
- 色碼: 840 | CCT of 4000K

其他

- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 210 lm/W

包裝資訊

- EAN: 8719514343801
- EOC: 871951434380100
- 產品名稱: LED CLA 60W A60 E27 4000K CL EELA SRT4

耗電量

- 功率因數: 0.4
- 電壓: 220-240 V
- 瓦數: 4 W
- 等效瓦數: 60 W
- 節能標章 (EEL): A

產品尺寸與重量

- 長度: 10.5 cm

技術規格

- 頻率: 50-60 Hz
- EPREL 註冊編號: 1370030
- 通量測量參考: Sphere

燈泡

- 色彩一致性: 6



出版日期: 2023-12-06
版本: 0.171

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com