

PHILIPS

Stačiakampis skydas
„Surimu“

„Hue White and color
ambiance“

Integruotasis šviesos diodas

Valdymas „Bluetooth“ ryšiu per
programėlę

Valdykite programėle arba
balsu*

Prijunkite „Hue Bridge“, kad
galėtumėte naudotis daugiau
funkcijų



8719514355057

Paprastas išmanusis apšvietimas

Stačiakampis „Surimu“ lubinis skydelis pasižymi švelniu, išsklaidytu spalvingos šviesos švytėjimu. Puikiai tinka gyvenamosioms patalpoms ir miegamiesiems, „Surimu“ lubinį skydelį lengva montuoti ir jis sutampa su lubomis, užpildydamas kambarį spalvomis.

Paprastas sumanus apšvietimas

- „Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų
- Valdykite apšvietimą balsu*
- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis



Ypatybės

„Bluetooth“ programėle valdykite iki 10 lempų



Naudodami „Hue Bluetooth“ programėlę galite valdyti „Hue“ išmaniąsias lemputes viename namų kambaryje. Pridėkite iki 10 išmaniųjų lempučių ir valdykite jas mygtuko palietimu mobiliajame įrenginyje.

Valdykite apšvietimą balsu*



„Philips Hue“ veikia su „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ sujungus ją su suderinamu „Google Nest“ ar „Amazon Echo“ įrenginiu. Paprastomis balso komandomis galite valdyti kelias lemputes kambaryje arba tik vieną lemputę.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą



Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Susikurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Šios lemputės ir šviestuvai šviečia skirtingais šiltai ir šaltai baltos spalvos atspalviais. Naudodami įvairius pritemdymo lygius – nuo ryškios iki mažo ryškumo šviesos, sureguliuokite apšvietimą iki tobulo atspalvio ir ryškumo savo kasdieniams poreikiams.

Tobulos apšvietimo konfigūracijos jūsų kasdienei veiklai



Palengvinkite savo dieną ir padarykite ją malonesnę, naudodami keturias iš anksto nustatytas apšvietimo konfigūracijas, kurios buvo sukurtos specialiai Jūsų dienos darbams: „Energize“ (energijos suteikimo), „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo). Dvi šaltų tonų konfigūracijos, „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo), padės ryte arba prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo konfigūracijos, „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo), padės patogiai skaityti ar nuramins įsijaudinusias mintis.

**Su „Bridge“ galite naudotis visomis
išmanaus šviestuvo funkcijomis**



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančią įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“

yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: sintetinė medžiaga, Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- 4 šviesos naudojimo būdai: Taip
- 5 metų garantija LED moduliui: Taip
- Reguliuojamas aukštis: Ne
- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Baterijos pridedamos: Ne
- Dekoratyvinis: Taip
- „click!FIX“ tvirtinimas: Ne
- Spalvų keitimas (LED): Taip
- Suderinamas su daugeliu šviesos srauto reguliatorių: Ne
- Išsklaidyta šviesa: Taip
- Reguliuojamas šviesos srautas: Taip
- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Taip
- FFP – nepatogumų nesukelianti pakuotė: Taip
- Pridėta fluorescencinė lempa (-os): Ne
- Pridėta halogeninė lempa (-os): Ne
- Duomenų šakotuvas „Hue Bridge“: Ne
- „Hue“ jungiklis: Ne
- Pridėtas „Hue“ jungiklis: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėta LED lempa (-os): Ne
- Judesio jutiklis: Ne
- Puikiai tinka kurti aplinkai: Taip
- Puikiai tinka instaliuoti į sieną ir lubas: Taip
- Pasukamas stovas (kairėn / dešinėn): Ne
- Aukščiausios kokybės medžiagos: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne
- Atsparios aukštos kokybės medžiagos: Taip
- Pridėtas „JK“ kištukas: Ne
- Atnaujinama per duomenų šakotuvą „Hue Bridge“: Taip
- Šilta pritemdoma šviesa: Taip
- Nepraleidžia vandens: Ne
- Veikia su „SmartLink“: Taip
- „ZigBee Light Link“: Taip

Šviesos savybės

- Spalvos indeksas (CRI): 80

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Darbo kabinetui ir studijai
- Tipas: Lubinis šviestuvas

Gaminio matmenys ir svoris

- Aukštis: 4,8 cm
- Ilgis: 120 cm
- Plotis: 30 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 4 150 lm
- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Bendras įrengimo (paslėpto) skleidžiamų liumenų skaičius: 4 150 lm
- Pridedamos lemputės liumenų galia: 4 150 lm
- Šviesos šaltinis atitinka tradicinę lemputę, kurios galia: 100 W
- Skersmuo: 0 mm
- Lemputės technologija: LED, 240 V, Netaikoma
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Lempučių skaičius 2: 0
- Pridėtos lemputės galia vatais 2: 60 W
- Elektros energija: 220–240 V
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Lempučių skaičius: 0
- Pridėtos lemputės galia vatais: 60 W
- Pakaitinės lemputės maksimali galia vatais: 100 W

- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: I klasė
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti profesionalas
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti profesionalas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 3 350 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514355057
- Grynas svoris: 5,7 kg
- Grynas svoris: 7,5 kg
- Aukštis: 430 mm
- Ilgis: 1 335 mm
- Plotis: 120 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002966501



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.299

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com