

# PHILIPS

Xamento SÜLLYESZTETT  
SZPOTLÁMPA

Hue White and color  
ambiance

1 db GU10-fényforrás

Bluetooth-vezérlés  
alkalmazáson keresztül

Írányítsa alkalmazással vagy a  
hangjával\*

További lehetőségeikért Hue  
Bridge eszközzel bővíthető



8719514355347



## Okosvilágítás egyszerűen

Vigyen egy kis szórakozást a mindennapokba a Xamento ezüst színű süllyesztett spotlámpával, amely több millió színre képes okosvilágítást kínálni. IP44-es besorolásának és modern formájának köszönhetően ez a lámpa bármilyen fürdőszobai dekorációba illeszkedik.

### Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás\*
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal
- Teremtse személyre szabott élményt színes okosvilágítással
- Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)

# Fénypontok

## Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

## Hangvezérlésű világítás\*




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

## Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egésztse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

## Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényű okoslámpákkal



A meleg és hideg fehér fény több mint 50 000 árnyalatából választva minden tevékenységhez és napszakhoz megteremtheti a tökéletes környezetet a fürdőszobában. Használjon ragyogó, fehér fényt reggel, hogy energikusan és éberén kezdje a napot, vagy könnyítse meg az esti pihenést halvány aranyszínű ragyogással.

## Teremtsen személyre szabott élményt színes okosvilágítással



A fény milliónyi színével átalakíthatja fürdőszobáját, és azonnal egyedi hangulatot teremthet. Egyetlen gombnyomással rózsaszínű ragyogással veheti körbe a kádat a pihentető fürdőzéshez, vagy élénk színekkel világíthatja meg a fürdőszobát, hogy még szórakoztatóbbá tegye az esti kiruccanásra való készülődést.

## Vízálló okoslámpa fürdőszobai használatra (IP44)



A párás környezetekhez tervezett Philips Hue fürdőszobai okoslámpákat szigorú teszteknek vetettük alá vízállóságuk ellenőrzésére. Ezek a lámpák teljesítik az IP44 szabvány előírásait.

# Műszaki adatok

**Formatervezés és kidolgozás**

- Szín: Króm
- Anyag: Műanyag

**További funkcióval/tartozékkal**

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen
- LED lámpa/lámpák mellékelve: Igen

**A fény jellemzői**

- Színvisszaadási index (CRI): 80

**Egyéb**

- Különösen a következőre tervezve:: Fürdőszoba
- Stílus: Modern
- Típus: Süllyesztett szpotlámpa

**A termék méretei és tömege**

- Nettó tömeg: 0,198 kg
- Hosszúság: 9,4 cm
- Süllyesztett távolság: 10 cm
- Szélesség: 9,3 cm

**Szervíz**

- Jótállás: 2 év

**Műszaki adatok**

- Fényáram 4000 kelvinen: 350 lm
- Élettartama akár: 15 000 h
- A lámpa teljes fényárama (rejtett): 350 lm
- A mellékelt fényforrás fényárama: 350 lm
- Fényforrás típusa: LED
- Színhőmérséklet: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- Fényforrások száma: 1
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 5,7 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 5.5 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- A fényforrás cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető LED-fényforrás
- Fényáram 2700 kelvinen: 230 lm

**A következőket támogatja**

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

**Csomagolás mérete és tömege**

- EAN/UPC – termék: 8719514355347
- Nettó tömeg: 0,2 kg
- Bruttó tömeg: 0,36 kg
- Magasság: 14 cm
- Hosszúság: 10 cm
- Szélesség: 14,6 cm
- Cikkszám (12NC): 929003074701



Kiadás dátuma:  
2024-02-03  
Verzió: 0.371

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)