

PHILIPS

Gyertya – E14-es okos fényforrás

Hue White ambiance

A melegtől a hideg fehér fényig állítható

Bluetooth-szal azonnal vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a hangjával*

További lehetőségekért Hue Bridge eszközzel bővíthető



8719514356658



Okosvilágítás egyszerűen

Egészítse ki rendszerét egy intelligens gyertya alakú fényforrással, amelynek meleg fehértől hideg nappali fényig terjedő tartománya segít ellazulni, olvasni, koncentrálni és feltöltődni. Ha egyetlen szobában szeretné azonnal szabályozni a fényerőt, használja a Bluetooth-kapcsolatot, vagy párosítsa egy Hue Bridge-dzsel, és használja ki összes funkcióját.

Intelligens világítás egyszerűen

- Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással
- Hangvezérlésű világítás*
- Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fényig
- Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével

Fénypontok

Szabályozzon akár 10 lámpát a Bluetooth alkalmazással



A Hue Bluetooth alkalmazással vezérelheti a Hue intelligens lámpákat otthona egy szobájában. Akár 10 intelligens lámpát is hozzáadhat, és mobilkészülékéről csak egy gomb megérintésével vezérelheti azokat.

Hangvezérlésű világítás*



A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Állítsa be a megfelelő hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



Ezek a fényforrások és lámpatestek a melegtől a hidegig terjedő fehér fény különböző árnyalatait biztosítják. A teljes fényerő-szabályozással a ragyogótól az alacsony intenzitású éjszakai fényig napi igényeihez állíthatja be világítását tökéletes árnyalattal és fényerővel.

Kifogástalan fénykombináció mindennapi tevékenységekhez



Könnyebbé és kellemesebbé teheti a napot a négy gyári fénybeállítás, amelyeket különösen a mindennapi feladatokhoz terveztek: Feltöltődés, a Koncentráció, az Olvasás és a Lazítás. A két hűvös tónusú beállítás, a Feltöltődés és a Koncentráció segít reggelente elindulni és folyamatosan összpontosítani, míg az Olvasás és a Pihenés melegebb beállításai elősegítik a jó olvasást és a pörgő lélek megnyugvását.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egészítse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 39x117

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514356658

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szerviz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Fényáram 4000 kelvinen: 470 lm
- Tömeg: 40
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E14
- EPREL-regisztrációs szám: 1522880

A fényforrás

- Referencia vezérlésbeállítás*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Színhőmérséklet: 2200K-6500K
- Átmérő: 39 mm
- Kivitel: B39
- Magasság: 117 mm
- Bemeneti feszültség: 220V-240V
- Élettartam: 25 000 h
- Fényáram: A melegtől a hideg fehér fényig változtatható
- Fényáram (lumen): 470 lm – 4000 K esetén
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.5
- Névleges élettartam: 25 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: hue bridge-hez csatlakoztatva
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 5,2 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 1

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514356658
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,08 kg
- Magasság: 174 mm
- Hosszúság: 55 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929002294403



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.638

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com