

PHILIPS

Đèn tuýp thẳng

LED

22W-36W

G13

Ánh sáng trắng mát mẻ

8719514360945



Đèn LED với độ bền và chất lượng tuyệt vời

Nâng cấp lên đèn tuýp LED Philips là cách nhanh và dễ dàng để thay thế các đèn tuýp huỳnh quang cũ kỹ bằng công nghệ LED hiện đại và hiệu quả. Đèn tuýp LED Philips này hoàn hảo cho những nơi cần nhiều ánh sáng.

Đèn chất lượng cao

- Không có tiếng ù hay tiếng vo ve

Lựa chọn cho giải pháp bền vững

- Đèn tuýp có tuổi thọ cao - Lên đến 15 năm
- Tiết kiệm đến 80% năng lượng

Ánh sáng vượt trội

- Bật sáng tức thì

Những nét chính

TLED Không có tiếng ù/tiếng vo ve

Đèn tuýp LED Philips không tạo ra tiếng ồn quá mức khi hoạt động trên chân lưu huỳnh quang hoặc tự bỏ qua chân lưu (ứng dụng MainsFit)

Tuổi thọ trung bình định mức 15.000 giờ



Với tuổi thọ lên đến 15.000 giờ, bạn có thể giảm bớt phiền phức khi thường xuyên thay thế đèn tuýp và tận hưởng giải pháp chiếu sáng hoàn hảo trong hơn 15 năm.

Tiết kiệm đến 80% năng lượng



Tận dụng chức năng tiết kiệm năng lượng của đèn LED mà không làm giảm chất lượng ánh sáng. Tiết kiệm ngay hơn 80% năng lượng bằng cách thay thế bóng đèn sợi đốt hoặc bóng đèn halogen bạn đang dùng

Bật sáng tức thì

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Có thể điều chỉnh độ sáng: Không
- Mục đích sử dụng: Trong nhà
- Hình dạng đèn: Bóng tuýp hai đầu
- Ổ cắm: G13
- Công nghệ: LED
- Loại thủy tinh: Sương giá

Kích thước đèn

- Chiều cao: 121,2 cm
- Khối lượng: 0,2 kg
- Chiều rộng: 2,8 cm

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Tuổi thọ danh định: 15.000 h
- Số chu kỳ bật/tắt: 50.000

Đặc điểm chiếu sáng

- Ứng dụng: Không gian công cộng, Đường và khu dân sinh
- Góc chiếu: 240 °
- Màu sắc đồng nhất: 7SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 70
- Nhiệt độ màu: 4000 K
- Danh mục màu ánh sáng: Ánh sáng trắng mát mẽ
- Quang thông danh định: 2300 lm
- Thời gian khởi động: <0.5 s
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: sáng hết công suất tức thì
- Mã màu: 740 | CCT of 4000K

Những thông tin khác

- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 187 mA
- Hiệu quả: 104 lm/W

Thông tin đóng gói

- EAN: 8719514360945
- EOC: 871951436094500
- Tên sản phẩm: Ledtube DE HO 1200mm 22W 740 T8 G13 C

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.5
- Điện thế: 220-240 V
- Công suất: 22 W
- Công suất tương đương: 36 W

Kích thước và trọng lượng sản phẩm

- Chiều dài: 121,2 cm

Giá trị định mức

- Góc chiếu định mức: 240 °
- Tuổi thọ định mức: 15.000 h
- Quang thông định mức: 2300 lm
- Công suất định mức: 22 W

Thông số kỹ thuật

- Tần số: 50-60 Hz

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC – sản phẩm: 8719514360945
- Trọng lượng thực: 0,215 kg
- Tổng trọng lượng: 0,311 g
- Chiều cao: 3,000
- Chiều dài: 126,700
- Chiều rộng: 3,000
- Mã số chất liệu (12NC): 929003063338



Ngày phát hành:
2023-11-10
Phiên bản: 0.52

© 2023 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com