

PHILIPS

Ampoule

LED

4,5 W - 40 W

E14

Blanc froid



8719514361409



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Ampoule LED dernier cri offrant une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes en intérieur. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et devrez remplacer les ampoules bien moins souvent, sans pour autant transiger sur la qualité d'éclairage.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale

pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: Ampoule sphérique non directionnelle
- Prise: E14
- Technologie: LED
- Type de verre: Transparent

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9 cm
- Poids: 0.013 kg
- Largeur: 2.5 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 4000 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc froid
- Flux lumineux nominal: 470 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 840 | CCT of 4000K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 40 mA
- Efficacité: 100 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514361409
- Code commercial: 871951436140900
- Titre du produit: LED classic 40W T25L E14 CW CL NDSRT4

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.4
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 4.5 W
- Puissance équivalente: 40 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): F

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 450 lm
- Puissance nominale: 4.5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514361409
- Poids net: 0.012 kg
- Poids brut: 0.031 kg
- Hauteur: 12.700 cm
- Longueur: 4.600 cm
- Largeur: 6.300 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929003091991



Date de publication:
2022-08-11
Version: 0.203

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com