

PHILIPS

Ampoule

LED

6,5 W - 60 W

E14

Blanc chaud



8719514361423



Éclairage LED puissant d'excellente qualité

Les ampoules LED Philips offrent une durée de vie exceptionnelle, permettent des économies d'énergie significatives et diffusent une superbe lumière blanche et chaude. Simples et élégantes, elles remplacent parfaitement les ampoules à incandescence dépolies.

Optez pour une solution de remplacement simple

- Reprend la forme et la taille d'une ampoule à incandescence standard

Points forts

Remplace une ampoule à incandescence standard

Avec sa conception magnifique et sa forme traditionnelle, cette ampoule LED à économie d'énergie est idéale

pour remplacer les ampoules à incandescence traditionnelles.

Caractéristiques

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité réglable: Non
- Usage prévu: Intérieur
- Forme de la lampe: T20
- Prise: E14
- Technologie: LED
- Type de verre: Transparent

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 9 cm
- Poids: 0.014 kg
- Largeur: 2 cm

Durée de vie

- Durée de vie moyenne (sur la base de 2,7 h/jour): 15 a
- Facteur de maintenance du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Nombre de cycles d'allumage: 20'000

Caractéristiques lumineuses

- Homogénéité des couleurs: 6SDCM
- Indice de rendu de couleur (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de lumière: Blanc chaud
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Temps d'allumage: <0.5 s
- Temps de chauffe à 60 %: Lumière totale instantanée
- Code couleur: 827 | CCT of 2700K

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Ampérage de la lampe: 50 mA
- Efficacité: 124 lm/W

Informations figurant sur l'emballage

- EAN: 8719514361423
- Code commercial: 871951436142300
- Titre du produit: LED classic 60W T20L E14 WW CL ND SRT

Consommation électrique

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 220-240 V
- Puissance: 6.5 W
- Puissance équivalente: 60 W
- Label d'efficacité énergétique (EEL): E

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 9 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 15'000 h
- Flux lumineux nominal: 806 lm
- Puissance nominale: 6.5 W

Spécificités techniques

- Fréquence: 50-60 Hz

L'ampoule

- Homogénéité des couleurs: 6

Dimensions et poids de l'emballage

- Code barre produit: 8719514361423
- Poids net: 0.018 kg
- Poids brut: 0.032 kg
- Hauteur: 12.700 cm
- Longueur: 3.000 cm
- Largeur: 6.300 cm
- Numéro de matériaux (12NC): 929003092091



Date de publication:
2022-08-11
Version: 0.201

© 2022 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com