

PHILIPS

Λαμπτήρας

LED

6,5W-60W

E14

Θερμό λευκό



8719514361461



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Οι λαμπτήρες LED της Philips παρέχουν όμορφο, θερμό λευκό φως, εξαιρετικά μεγάλη διάρκεια ζωής και άμεση, σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη στη λιτή και κομψή σχεδίασή τους, αντικαθιστούν θαυμάσια τους παραδοσιακούς ματ λαμπτήρες.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

• Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική

βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: Μη κατευθυντικός λαμπτήρας luster
- Υποδοχή: E14
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Διάφανο

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 9 cm
- Βάρος: 0,014 kg
- Πλάτος: 2,5 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Θερμό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 827 | CCT of 2700K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 50 mA
- Απόδοση: 124 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514361461
- EOC: 871951436146100
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 60W T25 E14 WW CL ND SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.5
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 6,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 60 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): E

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 9 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 806 lm
- Ονομαστική ισχύς: 6.5 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6

Διαστάσεις και βάρος συσκευασίας

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514361461
- Καθαρό βάρος: 0,012 kg
- Μικτό βάρος: 0,031 kg
- Ύψος: 12,700 cm
- Μήκος: 4,600 cm
- Πλάτος: 6,300 cm
- Αριθμός υλικού κατασκευής (12NC): 929002431991



Ημερομηνία έκδοσης:
2021-12-03
Έκδοση: 0.157

© 2021 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com