

PHILIPS

Λαμπτήρας

LED


4,5W-40W

GU10

Ψυχρό λευκό



8719514364585



Δυνατός φωτισμός LED κορυφαίας ποιότητας

Λαμπτήρας φωτισμού LED κορυφαίας τεχνολογίας που παρέχει μια λύση γενικού φωτισμού για καθημερινές δραστηριότητες σε κλειστούς χώρους. Θα εξοικονομήσετε άμεσα κόστος ενέργειας και θα αποφύγετε τη συχνή αλλαγή λαμπτήρων, χωρίς να υποβαθμίζετε την ποιότητα του φωτισμού σας.

Αντικαταστήστε εύκολα και απλά τους παλιούς λαμπτήρες σας

• Παρόμοιο σχήμα και μέγεθος με τους τυπικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως

Χαρακτηριστικά

Αντικαθιστά τον τυπικό λαμπτήρα πυρακτώσεως

Με τον όμορφο σχεδιασμό και το γνώριμο σχήμα του, αυτός ο λαμπτήρας LED εξοικονόμησης ενέργειας είναι η ιδανική

βιώσιμη εναλλακτική για τους παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

- Με ρύθμιση έντασης: Όχι
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Σχήμα λαμπτήρα: T30
- Υποδοχή: GU10
- Τεχνολογία: LED
- Τύπος γυαλιού: Διάφανο

Διαστάσεις λαμπτήρα

- Ύψος: 10,8 cm
- Βάρος: 0,026 kg
- Πλάτος: 3,2 cm

Αντοχή

- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000

Χαρακτηριστικά φωτισμού

- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ψυχρό λευκό
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K

Διάφορα

- EyeComfort: Ναι

Άλλα χαρακτηριστικά

- Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA
- Απόδοση: 100 lm/W

Πληροφορίες συσκευασίας

- EAN: 8719514364585
- EOC: 871951436458500
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 40W T30 GU10 CW CL ND SRT4

Κατανάλωση ρεύματος

- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Τάση: 220-240 V
- Ισχύς: 4,5 W
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): F

Διαστάσεις και βάρος προϊόντος

- Μήκος: 10,8 cm

Ονομαστικές τιμές

- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 450 lm
- Ονομαστική ισχύς: 4.5 W

Τεχνικές προδιαγραφές

- Συχνότητα: 50-60 Hz

Λαμπτήρας

- Χρωματική ομοιομορφία: 6

Χαρακτηριστικά

- EAN/UPC - προϊόν: 8719514364585
- Ύψος: 10,8 cm
- Μέση διάρκεια ζωής (με 2,7 ώρες/ ημέρα): 15 έτος(η)
- Ρεύμα λαμπτήρα: 40 mA
- Καθαρό βάρος: 0,026 kg
- Ονομαστική διάρκεια ζωής: 15.000 h
- Χρωματική ομοιομορφία: 6
- Προβλεπόμενη χρήση: Εσωτερικού χώρου
- Βάρος: 0,026 kg
- Συντελεστής διατήρησης φωτεινής ροής: 70%
- Χρωματική ομοιομορφία: 6SDCM
- Μικτό βάρος: 0,048 kg
- EAN: 8719514364585
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 450 lm
- Σχήμα λαμπτήρα: T30
- Πλάτος: 3,2 cm
- Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI): 80
- Ύψος: 14,600 cm
- EOC: 871951436458500
- Υποδοχή: GU10
- Αριθμός κύκλων λειτουργίας: 20.000
- Θερμοκρασία χρώματος: 4000 K
- EyeComfort: Ναι
- Μήκος: 4,600 cm
- Τίτλος προϊόντος: LED classic 40W T30 GU10 CW CL ND SRT4
- Συντελεστής ισχύος: 0.4
- Ονομαστική ισχύς: 4.5 W
- Τεχνολογία: LED
- Κατηγορία χρώματος φωτός: Ψυχρό λευκό
- Πλάτος: 6,300 cm
- Τάση: 220-240 V
- Τύπος γυαλιού: Διάφανο
- Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm
- Ισχύς: 4,5 W
- Μήκος: 10,8 cm
- Χρόνος εκκίνησης: <0.5 s
- Ισοδύναμο ισχύος: 40 W
- Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού: Άμεσος πλήρης φωτισμός
- Κωδικός χρώματος: 840 | CCT of 4000K
- Συχνότητα: 50-60 Hz



Ημερομηνία έκδοσης:
2023-11-07
Έκδοση: 0.197

© 2023 Signify Holding. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Signify δεν παρέχει καμία διαβεβαίωση ή εγγύηση όσον αφορά την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια βασίζεται σε αυτές. Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο δεν προορίζονται για εμπορική προσφορά και δεν αποτελούν μέρος προσφοράς ή σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά από την Signify. Η επωνυμία Philips και το έμβλημα της Philips με την ασπίδα είναι σήματα κατατεθέντα της Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com