

PHILIPS

Filament-pallolamppu kirkas
6,7 W (vastaa 40 W) G200
E27

Älyvalaistus

Säädettävä valkoinen

Lasi

Helposti asennettava

Ohjaus WiZ-sovelluksella tai
äänellä



8719514372146



Valitse lämmin tai viileä valkoinen valo

Herätä huone eloon suurella hehkulankamallisella Philips Smart LED Filament -älypallolampulla, joka tarjoaa lämmintä tai viileää valkoista valoa. Tämä lamppu on WiZ-yhteensopiva. Voit yhdistää lampun Wi-Fi-verkkoon ja ohjata sitä WiZ-sovelluksella tai puhekomennolla.

Helppo asentaa

- Helppo asentaa. Toimii nykyisen Wi-Fi-verkkosi kanssa.

Älykäs ohjaus

- Ohjaa mistä tahansa älypuhelimella.
- Ääniohjaus Google Assistantin, Alexan ja Siri-pikakomentojen avulla.

Älykkäät ominaisuudet

- Älykäs himmennys sovelluksella, ääniohjauksella tai himmentimellä.
- Automatisoi valaistus ajastuksella
- Energiankulutuksen valvonta

Valaisutilat

- Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat
- Mukauta tilanteet esimääritetyillä dynaamisilla valaistustiloilla.

Kohokohdat

Helposti asennettava

WiZ toimii nykyisen Wi-Fi-reitittimesi kanssa, lisäyhdyskätävää ei tarvita. Kytket vain uuden valaisimen pistorasiaan, lataat WiZ-sovelluksen ja voit aloittaa!

Ohjaa mistä tahansa

Voit ohjata WiZ-valaisimia mistä tahansa älypuhelimellasi. Ei enää huolta valojen päälle unohtumisesta kotoa lähdettyäsi. WiZ-sovellus on saatavilla iOS- ja Android-puhelimille.

Ääniohjaus

Ohjaa valoja handsfree-ohjauksella ja käytä äänikomentoja yhdessä Google Assistantin, Amazon Alexan tai Siri-pikakomentojen kanssa. Kätevillä äänikomennoilla voit kytkeä valot päälle tai pois päältä, säätää valojen kirkkautta ja väriä sekä määrittää mukautettuja valaistusasetuksia.

Älykäs himmennys

Himmennä valot halumaasi kirkkaustasoon älypuhelimella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla. Kallista himmennintä ei tarvitse asentaa.

Automatisoi valaistus ajastuksella

Automatisoi valaistus päivittäisten tai viikoittaisten rutiiniesi mukaan. Ajasta valot syttymään ennen kotiin palaamista ja pidä valot sammutettuina, kun valaistusta ei tarvita.

Energiankulutuksen valvonta

WiZ-sovellus pitää kirjaa valaisimien energiankulutuksesta. Voit tarkastella viikoittaista tai päivittäistä raporttia ja suunnitella valaistuksen järkeväksi kodin energiankulutuksen optimoimiseksi.

Säädettävissä lämpimästä viileään valkoiseen ja valmiiksi asetetut tilat

Luo tilanteeseen parhaiten sopiva tunnelma valitsemalla haluamasi valkoinen valo virkistävästä viileästä pehmeän lämpimään valkoiseen ulottuvasta laajasta alueesta, tai valitse jokin valmis asetus, kuten Focus tai Relax.

Mukautetut valaistusasetukset

Yhdistele värien ja valkoisten valojen tiloja ja luo täydellinen valoympäristö päivän tärkeään hetkeen. Voit käyttää tallennettua asetusta aina halutessasi sovelluksella, WiZmote-kaukosäätimellä tai äänikomennolla.

Tekniset tiedot

Polttimon ominaisuudet

- Himmennettävä: Vain tiettyjen himmentimien kanssa
- Käyttötarkoitus: Sisätilat
- Lampun muoto: G200
- Pistoke: E27
- Tekniikka: Smart Wi-Fi
- Lasin tyyppi: Läpinäkyvä

Polttimon mitat

- Korkeus: 28,9 cm
- Paino: 0,35 kg
- Leveys: 20 cm

Kestävyys

- Keskimääräinen käyttöikä (2,7 h/vrk): 15 vuosi
- Lumen-pysyvyyskerroin: 70%
- Nimelliskäyttöikä: 15 000 tuntia
- Sytytysten määrä: 20 000

Valon ominaisuudet

- Väripisteiden ero: 6SDCM
- Värintoistoindeksi (CRI): 90
- Värilämpötila: 2700–6500 K
- Valon väriluokka: Säädettävä valkoinen
- Valovirta: 470 lm
- Syttymisaika: <0.5 s
- Lämpenemisaika valotehoon 60 %: Syttyy heti

Yleistä

- EyeComfort: Kyllä

Muut ominaisuudet

- Lampun virta: 43 mA
- Tehokkuus: 70 lm/W

Pakkauksen tiedot

- EAN: 8719514372146
- Tilauskoodi: 871951437214600
- Tuotteen nimi: PHI WFB 40W G200 E27 927-65 CL 1CT/2

Tehonkulutus

- Tehokerroin: 0.5
- Jännite: 220–240 V
- Teho: 6,7 W
- Tehon vastaavuus: 40 W
- Energiatehokkuusmerkintä (EEL): G

Tuotteen mitat ja paino

- Pituus: 28,9 cm

Mitoitusarvot

- Eliniän mitoitusarvo: 15 000 tuntia
- Valovirran mitoitusarvo: 470 lm
- Mitoitusteho: 6.7 W

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Taajuus: 50–60 Hz
- EPREL-rekisteröintinumero: 1323054

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514372146
- Nettopaino: 0,35 kg
- Bruttopaino: 0,7 kg
- Korkeus: 32 cm
- Pituus: 22,5 cm
- Leveys: 22,5 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003018021



Julkaisupäivä: 2024-02-02
Versio: 0.144

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com