

PHILIPS

Spot 4,7 W (svarende til 50 W) PAR16 GU10

Intelligent LED

Varm hvid

Plast

Nem plug and play-opsætning

Styr med WiZ-app eller stemme



8719514372306



Få behageligt varmt hvidt lys

Føj diffust, dæmpbar og varm hvid intelligent belysning til dine indbygningsspot og spotlamper i dit hjem med en Philips Smart LED GU10 pære. Pæren er WiZ tilsluttet. Opret forbindelse til dit eksisterende Wi-Fi-netværk for at styre pæren med WiZ appen eller din stemme.

Nem opsætning

- Enkel opsætning. Fungerer med dit eksisterende Wi-Fi.

Intelligent lysstyring

- Betjen, uanset hvor du er, med din smartphone.
- Stemmestyring med Google Assistant, Alexa eller Siri Shortcuts.

Intelligente funktioner

- Smart lysdæmpning med app, stemme eller dæmper
- Automatisering af din belysning
- Overvågning af energiforbrug

Lystilstande

- Tilpas scener med forudindstillede dynamiske lystilstande.
- Blødt, varmt hvidt lys

Vigtigste nyheder

Nem plug and play opsætning

WiZ opretter forbindelse til din Wi-Fi-router uden behov for en gateway. Tilslut strøm til din nye lyskilde, og download WiZ appen – så er du klar!

Styr dine lyskilder, uanset hvor du er

Styr dine WiZ lyskilder via din smartphone, uanset hvor du er. Det er slut med at bekymre sig om du huskede at slukke lyset, inden du tog hjemmefra. WiZ appen fås til iOS og Android.

Stemmestyring

Få håndfri betjening af dine lyskilder ved at bruge din stemme og Google Assistant, Amazon Alexa eller Siri Shortcuts! Med simple stemmekommandoer kan du tænde eller slukke, skrue op for og dæmpe og ændre farven på lyset samt indstille dine egne belysningsscener.

Intelligent lysdæmpning

Dæmp lyset til dit ønskede lysniveau via din smartphone, WiZmote eller med stemmestyring. Det er ikke nødvendigt at installere en dyr lysdæmper.

Automatisering af din belysning

Automatiser belysningen efter dine daglige eller ugentlige rutiner. Med belysningsplaner kan du indstille lyset til at tænde, før du kommer hjem, og slukke, når du synes.

Overvågning af energiforbrug

WiZ appen holder øje med dine lyskilders energiforbrug. Se din ugentlige eller daglige energirapport, og opret belysningsplaner for at få et optimeret energiforbrug i hjemmet.

Tilpassede scener

Bland forskellige farver og hvidt lys, og skab den perfekte atmosfære i øjeblikket. Gem indstillingen, og aktivér den når som helst via appen, WiZmote eller med stemmestyring.

Blødt, varmt hvidt lys

Skab en hyggelig atmosfære med varmt hvidt lys. En intelligent lampe, der tilpasser sig dine daglige aktiviteter

Specifikationer

Pære egenskaber

- Dæmpbar: Med specifikke lysdæmpere
- Tiltænkt anvendelse: Indendørs
- Lyskildens form: PAR16
- Fatning: GU10
- Teknologi: Intelligent Wi-Fi

Mål for pære

- Højde: 5,8 cm
- Vægt: 0,05 kg
- Bredde: 5 cm

Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 15 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 70%
- Normeret levetid: 15.000 t
- Antal tændingscykluser: 50.000

Lysegenskaber

- Spredningsvinkel: 36 °
- Farvekonsistens: 6SDCM
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 90
- Farvetemperatur: 2700 K
- Lysfarvekategori: Blød hvid
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Starttid: <0.5 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaber

- Lyskildes spænding: 40 mA
- Effektivitet: 73 lm/W

Emballageoplysninger

- EAN: 8719514372306
- EOC: 871951437230600
- Produktets titel: PHI WFB 50W GU10 927 DIM 1PF/6

Strømforbrug

- Strømfaktor: 0.51
- Spænding: 220–240 V
- Wattforbrug: 4,7 W
- Svarende til wattforbrug: 50 W
- Energimærke (EEL): F

Produktmål og -vægt

- Længde: 5,8 cm

Nominelle værdier

- Nominel spredningsvinkel: 36 °
- Nominel levetid: 15.000 t
- Nominel lysstrøm: 345 lm
- Nominel højeste intensitet: 550 cd
- Nominel effekt: 4.7 W

Service

- Garanti: 2 år

Tekniske specifikationer

- Frekvens: 50–60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 584538

Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514372306
- Nettovægt: 0,05 kg
- Bruttovægt: 0,09 kg
- Højde: 16 cm
- Længde: 7 cm
- Bredde: 7 cm
- Materialenummer (12NC): 929002448121



Udgivelsesdato:
2024-02-01
Version: 0.144

© 2024 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com