

PHILIPS

Podolgovata 4,9 W
(enak. 40 W) C37 E14

Smart LED

Topla bela

Plastika

Preprosto priključite in
uporabljajte

Upravljanje z aplikacijo WiZ ali
glasom



8719514372368



Ustvarite prijetno toplo belo svetlobo

S pametno podolgovato sijalko Philips Smart LED WiZ E14 za vznoške Candelabra boste ustvarili mehko belo pametno svetlobo z možnostjo zatemnitve. Sijalka je povezana s tehnologijo WiZ. Uporabite jo z obstoječim omrežjem Wi-Fi in jo upravljajte z aplikacijo WiZ ali svojim glasom.

Enostavna namestitev

- Enostavno priključite in uporabljajte. Deluje z vašim obstoječim omrežjem Wi-Fi.

Pametno upravljanje

- Upravljajte kjerkoli z vašim pametnim telefonom.
- Glasovno upravljanje s storitvijo Google Assistant, Alexa ali Siri.

Pametne funkcije

- Pametna zatemnitev z aplikacijo, glasom ali zatemnilnim stikalom.
- Samodejno upravljanje svetil z urniki
- Spremljanje porabe energije

Načini osvetlitve

- Prilagodite prizore z prednastavljenimi dinamičnimi svetlobnimi načini.
- Nežna in topla bela svetloba

Značilnosti

Preprosto priključite in uporabljajte

WiZ deluje z vašim obstoječim brezžičnim usmerjevalnikom, saj ne potrebujete dodatnega prehoda. Svetilo preprosto priklopite, prenesite aplikacijo WiZ in že ste pripravljeni na uporabo.

Upravljanje od koder koli

S pametnim telefonom upravljajte svetila WiZ od koder koli. Ni vam treba skrbeti, če ste pred odhodom od doma luči pustili prižgane. Aplikacija WiZ je na voljo za iOS in Android.

Glasovno upravljanje

Upravljajte svetila prostoročno z glasom ter bližnjico za storitev Google Assistant, Amazon Alexa ali Siri. S preprostimi glasovnimi ukazi lahko luči vklopite ali izklopite, prilagajate intenzivnost svetlobe, spremenite barvo in nastavite svetlobne prizore po meri.

Pametna zatemnitev

Svetila zatemnite na zeleno raven svetlosti s pametnim telefonom, WiZmote ali svojim glasom. Za to vam ni treba namestiti drugega zatemnilnega stikala.

Samodejno upravljanje svetil z urniki

Uporabite samodejno upravljanje svetil, ki ustreza vašim dnevnim in tedenskim rutinam. Načrtujte vklop svetil ob trenutku, ko prispete domov, in jih ugasnite, ko jih ne potrebujete.

Spremljanje porabe energije

Aplikacija WiZ beleži porabo energije vaših svetil. Oglejte si tedensko ali dnevno poročilo ter preudarno načrtujte optimizirano porabo energije doma.

Prilagojene scene

Pomešajte različne načine barvne in bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje svetlobe za svoj trenutek dneva. Shranite ga in ga kadar koli priključite z aplikacijo, WiZmote ali glasom.

Nežna in topla bela svetloba

Ustvarite udobno vzdušje z nežno in toplo belo svetlobo. Pametna svetloba, ki se preprosto prilagodi vašim dnevnim dejavnostim

Specifikacije

Značilnosti sijalke

- Možnost zatemnitve: Samo s posameznimi zatemnilnimi stikali
- Namen uporabe: V zaprtih prostorih
- Oblika svetilke: C37
- Vtičnica: E14
- Tehnologija: Pametna sijalka Wi-Fi
- Vrsta stekla: Motna

Dimenzije sijalke

- Višina: 11,6 cm
- Teža: 0,045 kg
- Širina: 3,9 cm

Trpežnost

- Povprečna življenjska doba (pri 2,7 ure dnevno): 15 leto
- Faktor vzdrževanja svetlobnega toka: 70%
- Nominalna življenjska doba: 15.000 h
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000

Svetlobne značilnosti

- Skladnost barv: 6SDCM
- Indeks prikaza barv (CRI): 90
- Barvna temperatura: 2700 K
- Svetla barva kategorije: Mehka bela
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Čas vklopa: <0.5 s
- Čas ogrevanja za doseganje 60 % svetilnosti: takojšnja polna svetloba

Razno

- Udobje oči: Da

Druge značilnosti

- Tok v sijalki: 40 mA
- Učinkovitost: 95 lm/W

Priložena dokumentacija

- številka EAN: 8719514372368
- EOC: 871951437236800
- Ime izdelka: PHI WFB 40W C37 E14 927 DIM 1PF/6

Poraba energije

- Koeficient moči: 0.51
- Napetost: 220–240 V
- Moč: 4,9 W
- Moč enakovredne navadne sijalke: 40 W
- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

Dimenzije in teža izdelka

- Dolžina: 11,6 cm

Nazivne vrednosti

- Predvidena življenjska doba: 15.000 h
- Nazivni svetlobni tok: 470 lm
- Nazivna moč: 4.9 W

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Frekvenca: 50–60 Hz
- Registrska številka za EPREL: 584544

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514372368
- Neto teža: 0,05 kg
- Bruto teža: 0,09 kg
- Višina: 16 cm
- Dolžina: 7 cm
- Širina: 7 cm
- Številka materiala (12NC): 929002448521



Datum izdaje: 2024-02-05
Različica: 0.147

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com