PHILIPS

# หลอดไฟ (หรี่แสงได้)

LED

6 วัตต์-60 (GLS 72, CFL 14, ฮาโลเจน 50) วัตต์

E27

โทนแสงสีเหลือง

การหรี่ (Dimming)

8719514377172




# พบกับไฟ LED หรี่แสงได้ โทนแสงสีเหลือง

หลอดไฟ LED ของ Philips ให้โทนแสงสีเหลืองที่สวยงาม พร้อมอายุการใช้งานที่ยาวนาน และการประหยัดพลังงานอันน่าเหลือเชื่อ ด้วยการออกแบบที่หรูหราและสะอาดตา ทำให้หลอดไฟดวงนี้ลงตัวเหมาะที่จะมาแทนที่หลอดไฟดั้งเดิมแบบฝ้าของคุณ

**เลือกโซลูชันที่ยั่งยืน**
- ดีสำหรับกระเป๋าและโลก

**สร้างแสงสว่างที่เหมาะสมสำหรับบ้านของคุณ**
- เหมาะสำหรับการให้แสงสว่างในห้องทั่วไป

# ไฮไลท์

**ประหยัดพลังงานสูงสุดถึง 90%**
เทคโนโลยี LED ช่วยประหยัดไฟสูงสุด 90% เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไฟมาตรฐาน จึงคุ้มราคาและประหยัดเงินไปหลายปี และยังช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อม

**เหมาะกับไฟทั่วไป**



ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างสมัยใหม่พร้อมหลอดไฟ LED มาตรฐานของ Philips เพื่อการส่องสว่างรอบด้าน เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการให้แสงสว่างในห้องทั่วไป

# รายละเอียดเฉพาะ

**คุณลักษณะหลอดไฟ**
- หรี่แสงได้: เฉพาะที่มีตัวหรี่ไฟเฉพาะเท่านั้น
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม
- รูปทรงหลอดไฟ: หลอดไฟที่ไม่กระจายแสงทุกทิศทาง
- ช่อง: E27
- ประเภทของกระจก: ใส
- ผิวหลอดไฟ: ใส

**ขนาดหลอดไฟ**
- ความสูง: 10.4 cm
- ความกว้าง: 6 cm

**การออกแบบและตกแต่ง**
- วัสดุ: กระจก

**ความทนทาน**
- อายุการใช้งานสั้น: 15,000 ชั่วโมง
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 20,000
- ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมกว้าง: -20 ถึง +45 °C

**คุณลักษณะการส่องสว่าง**
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90
- การปรับอุณหภูมิสี: 2700 K
- ฟลักซ์การส่องสว่างเล็กน้อย: 806 lm
- เวลาวอร์มอัพจนถึงส่องสว่าง 60%: 0.5
- รหัสสี: 927 | CCT of 2700K
- อุณหภูมิสีสัมพันธ์: 2700 K
- ประสิทธิภาพการส่องสว่าง (จัดอันดับ) (Nom): 134 lm/W
- ฟลักซ์ส่องสว่าง: 806 lm

**อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด**
- สบายตา: ได้

**คุณลักษณะอื่นๆ**
- ประสิทธิภาพ: 134 lm/W
- เป็นไปตามมาตรฐาน RoHS: ใช่

**ข้อมูลบรรจุภัณฑ์**
- EAN: 8719514377172
- EOC: 871951437717200
- ชื่อผลิตภัณฑ์: LEDclassic 60W A60 2700K E27 D CL AU

**กำลังไฟ**
- กำลังไฟฟ้าเสมือน (เศษส่วน): 0.6

**การใช้พลังงาน**
- กำลังไฟฟ้าเสมือน: 0.6
- แรงดันไฟฟ้า: 220-240 V
- ขนาดวัตต์: 6 W
- จำนวนวัตต์เทียบเท่า: 60 W
- การใช้พลังงาน: 6 W

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**
- ความยาว: 10.4 cm

**ค่าที่กำหนด**
- อายุการใช้งานตามการจัดอันดับ: 15,000 ชั่วโมง

**ข้อมูลทางเทคนิค**
- ความถี่: 50-60 Hz
- หรี่แสงได้: เฉพาะที่มีตัวหรี่ไฟเฉพาะเท่านั้น
- ฐานฝาครอบ: E27

**ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์**

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514377172
- น้ำหนักสุทธิ: 0.03 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.06 kg
- ความสูง: 12 cm
- ความยาว: 6.6 cm
- ความกว้าง: 6.6 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003010379

วันที่ออก: 2024-02-05
เวอร์ชัน: 0.42

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

**www.lighting.philips.com**