

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

7 Вт – 50 Вт (50 Вт розжар., 9  
Вт КЛЛ)

E27

Холодне біле світло



8719514377639



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

**Обирайте рішення, що захищає природу**

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не

випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що

фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

**Не містить ртуті**

# Характеристики

## Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа-грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

## Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Вага: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

## Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

## Характеристики світла

- Кут розсіювання світла: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Категорія кольору світла: Холодне біле світло
- Номінальний світловий потік: 540 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K

## Різне

- EyeComfort: Ні

## Інші характеристики

- Струм у лампі: 50 mA
- Ефективність: 77 lm/W

## Інформація про упаковку

- EAN: 8719514377639
- EOC: 871951437763900
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 7W 540lm E27 840 RCA

## Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7 W
- Еквівалент потужності (Вт): 50 W

## Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

## Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 540 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 113 cd
- Номінальна потужність: 7 W

## Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

## Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514377639
- Вага нетто: 0,030 kg
- Вага брутто: 0,045 kg
- Висота: 13,600 cm
- Довжина: 6,100 cm
- Ширина: 6,100 cm
- Артикул (12NC): 929002298717



Дата виходу: 2021-06-04  
Версія: 0.28

© 2021 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)