PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

11 Вт–80 Вт (лампы общего назначения: 80 Вт, компактные люминесцентные лампы: 15 Вт)

E27

Hue White



8719514377691



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения
В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

Технические характеристики

характеристики лампы
- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы
- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

Срок службы
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

Световые характеристики
- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 K
- Категория оттенка света: Белый свет
- Номинальная светоотдача: 900 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K

Прочее
- EyeComfort: нет

Другие характеристики
- Сила тока лампы: 75 mA
- Эффективность: 81 лм/Вт

Информация об упаковке
- EAN: 8719514377691
- EOC: 871951437769100
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 11W 900lm E27 830 RCA

Энергопотребление
- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 11 Вт
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 Вт

Размеры и вес изделия
- Длина: 10,8 см

Расчетные значения
- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 900 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 180 cd
- расчетная мощность: 11 Вт

Технические характеристики
- Частота: 50-60 Hz

8719514377691

Дата выпуска: 2023-11-10
Версия: 0.49

© 2023 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com