

# PHILIPS

Грушевидная

светодиодный

13 Вт–95 Вт (лампы общего назначения: 95 Вт, компактные люминесцентные лампы: 20 Вт)

E27

Холодный белый



8719514377752



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути

# Технические характеристики

## Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- индекс цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 4000 K
- Категория оттенка света: Холодный белый
- Номинальная светоотдача: 1250 лм
- время запуска: <0.5 s
- время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 840 | CCT of 4000K

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- сила тока лампы: 95 mA
- Эффективность: 96 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514377752
- EOC: 871951437775200
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 13W 1250lm E27 840 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 13 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 95 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

## Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 1250 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 248 cd
- расчетная мощность: 13 В

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514377752
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,045 kg
- Высота: 13,600 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC): 929002299717



Дата выпуска: 2021-10-14  
Версия: 0.44

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)