

# PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

15 Вт – 100 Вт (100 Вт розжар.,  
23 Вт КЛЛ)

E27

Білий



8719514377776



## Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

**Обирайте рішення, що захищає природу**

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

# Найважливіше

## Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не

випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що

фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

## Характеристики

### Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Тип скла: Матовий
- Покриття лампи: Матовий
- Матеріал лампи: Пластик

### Розміри лампи

- Висота: 12 cm
- Ширина: 6 cm

### Дизайн та оздоблення

- Матеріал: Пластик

### Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

### Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 3000 K
- Номінальний світловий потік: 1350 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 830 | CCT of 3000K

### Різне

- EyeComfort: Ні

### Інші характеристики

- Ефективність: 90 lm/W

### Інформація про упаковку

- EAN: 8719514377776
- EOC: 871951437777600
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 15W 1350lm E27 830 RCA

### Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 15 W
- Еквівалент потужності (Вт): 100 W

### Розміри та вага продукту

- Довжина: 12 cm

### Номінальні значення

- Номінальна пікова інтенсивність: 282 cd

### Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

### Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC – виріб: 8719514377776
- Вага нетто: 0,04 kg
- Вага брутто: 0,07 kg
- Висота: 14,8 cm
- Довжина: 6,2 cm
- Ширина: 6,2 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002305017



Дата виходу: 2024-02-04  
Версія: 0.49

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)