

PHILIPS

Грушевидная

Светодиодный

9 Вт–65 Вт (лампы общего назначения: 65 Вт, компактные люминесцентные лампы: 12 Вт)

E27

Холодный дневной свет



8719514382473



Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

Особенности

Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,029 kg
- Ширина: 6 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: Холодный дневной свет
- Номинальная световая отдача: 720 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 865 | CCT of 6500K

Прочее

- EyeComfort: нет

Другие характеристики

- сила тока лампы: 65 mA
- Эффективность: 80 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514382473
- EOC: 871951438247300
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 9W 720lm E27 865 RCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 9 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 65 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 720 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 156 cd
- расчетная мощность: 9 В

Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514382473
- Масса нетто: 0,030 kg
- Масса брутто: 0,045 kg
- Высота: 13,600 см
- Длина: 6,100 см
- Ширина: 6,100 см
- Номер материала (12NC): 929002299117



Дата выпуска: 2021-12-21
Версия: 0.48

© 2021 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com