

# PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

11 Вт–80 Вт (лампы общего назначения: 80 Вт, компактные люминесцентные лампы: 15 Вт)

E27

Холодный дневной свет



8719514382497



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

## Не содержит ртути

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Матовый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

## Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 6500 K
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Номинальная светоотдача: 950 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 865 | CCT of 6500K

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- Сила тока лампы: 75 mA
- Эффективность: 86 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514382497
- EOC: 871951438249700
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 11W 950lm E27 865 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вt
- Мощность в ваттах: 11 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

## Расчетные значения

- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- расчетная световая отдача: 950 лм
- Номинальная пиковая интенсивность: 190 cd
- расчетная мощность: 11 В

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

**характеристики лампы**

- EAN/UPC — продукт: 8719514382497
- Расчетная ширина светового пучка: 150 °
- Высота: 10,8 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 10 года
- Ширина светового пучка: 150 °
- Сила тока лампы: 75 mA
- Масса нетто: 0,030 kg
- Расчетный срок службы: 10 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,036 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,045 kg
- EAN: 8719514382497
- расчетная световая отдача: 950 лм
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Ширина: 6 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 13,600 см
- EOC: 871951438249700
- Номинальная пиковая интенсивность: 190 cd
- Розетка: E27
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 6500 K
- EyeComfort: нет
- Длина: 6,100 см
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 11W 950lm E27 865 RCA
- Коэффициент мощности: 0.5
- расчетная мощность: 11 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: холодный дневной свет
- Ширина: 6,100 см
- напряжение: 220–240 Вт
- Тип стекла: Матовый
- Номинальная светоотдача: 950 лм
- Номер материала (12NC): 929002299417
- Мощность в ваттах: 11 В
- Длина: 10,8 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 80 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 865 | CCT of 6500K
- Частота: 50–60 Hz



Дата выпуска: 2022-06-14  
Версия: 0.48

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)