

PHILIPS

Лампа

СВІТЛОДІОДНА

13 Вт – 100 Вт (95 Вт розжар.,
20 Вт КЛЛ)

E27

Холодне денне світло



8719514382558



Найсучасніша світлодіодна лампа для оселі

Найсучасніша світлодіодна лампа — забезпечує загальне домашнє освітлення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви одразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Обирайте рішення, що захищає природу

- Ви можете довіряти тому, що вказано на упаковці виробів Philips.
- Не містить ртуті

Найважливіше

Без УФ- та ІЧ-випромінювання

У світловому промені відсутня інфрачервона складова, тобто не

випромінюється тепло, а також відсутня ультрафіолетова складова, так що

фарба тканин та предметів під цим освітленням не вицвітає.

Не містить ртуті

Характеристики

Характеристики

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Цоколь: E27
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Тип скла: Матовий

Розміри лампи

- Висота: 10,8 см
- Вага: 0,036 kg
- Ширина: 6 см

Надійність

- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 50 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 150 °
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 6500 K
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Номінальний світловий потік: 1250 lm
- Час увімкнення: <0.5 s
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K

Різне

- EyeComfort: Ні

Інші характеристики

- Струм у лампі: 95 mA
- Ефективність: 96 lm/W

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514382558
- EOC: 871951438255800
- Назва продукту: Ecohome LED Bulb 13W 1250lm E27 865 RCA

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 13 W
- Еквівалент потужності (Вт): 95 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 10,8 см

Номінальні значення

- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Номінальний світловий потік: 1250 lm
- Номінальна пікова інтенсивність: 248 cd
- Номінальна потужність: 13 W

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC – вироб: 8719514382558
- Номінальний кут освітлення: 150 °
- Висота: 10,8 см
- Середній термін експлуатації (за 2,7 год./день): 10 а
- Кут розсіювання променя: 150 °
- Струм у лампі: 95 mA
- Вага нетто: 0,030 kg
- Номінальний термін експлуатації: 10 000 година (-н)
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Вага: 0,036 kg
- Коефіцієнт стабільності світлового потоку: 70%
- Стабільність кольору: 6SDCM
- Вага брутто: 0,045 kg
- EAN: 8719514382558
- Номінальний світловий потік: 1250 lm
- Форма лампи: Лампа грушовидної форми розсіяного освітлення
- Ширина: 6 см
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Висота: 13,600 см
- EOC: 871951438255800
- Номінальна пікова інтенсивність: 248 cd
- Цоколь: E27
- Кількість циклів перемикання: 50 000
- Колірна температура: 6500 K
- EyeComfort: Hi
- Довжина: 6,100 см
- Назва продукту: Ecoshome LED Bulb 13W 1250lm E27 865 RCA
- Коефіцієнт потужності: 0.5
- Номінальна потужність: 13 W
- Технологія: СВІТЛОДІОДНА
- Категорія кольору світла: Холодне денне світло
- Ширина: 6,100 см
- Напруга: 220-240 V
- Тип скла: Матовий
- Номінальний світловий потік: 1250 lm
- Потужність (Вт): 13 W
- Довжина: 10,8 см
- Час увімкнення: <0.5 s
- Еквівалент потужності (Вт): 95 W
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: Миттєве досягнення максимальної яскравості
- Код кольору: 865 | CCT of 6500K
- Частота: 50-60 Hz



Дата виходу: 2022-05-12
Версія: 0.48

© 2022 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торговельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.