

PHILIPS

Свечевидная лампа
для люстр

Светодиод

5,5 Вт–40 Вт

E14

теплый белый



8719514382749



Уникальный дизайн

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Создайте превосходную атмосферу у себя дома

- Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Нечто большее, чем просто освещение

- Мгновенное включение

Созданы для созерцания, всегда радуют глаз

- Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии

Особенности

Простая светодиодная лампа для ежедневного использования

Эта светодиодная лампа Philips идеально подходит для повседневного общего освещения. Она излучает красивый свет и надежно работает — ожидаемые преимущества светодиодов Philips по доступной цене.

Мгновенное включение Стильный элемент интерьера — даже в выключенном состоянии



«Эти красивые лампы с видимой нитью накаливания привнесут в любое помещение оттенок стиля и ностальгии. Они созданы для созерцания и всегда радуют глаз».

Технические характеристики

Характеристики

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Розетка: E14
- Технология: Светодиодный
- Тип стекла: Прозрачный

Размеры лампы

- Высота: 8,8 см
- Вес: 0,036 kg
- Ширина: 4,5 см

Срок службы

- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- количество циклов включения: 50 000

Световые характеристики

- Цветность: 6SDCM
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 2700 К
- Категория оттенка света: теплый белый
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Время запуска: <0.5 s
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Сила тока лампы: 50 mA
- Эффективность: 85 лм/В

Информация об упаковке

- EAN: 8719514382749
- EOC: 871951438274900
- Название изделия: ESSLEDlustre 5.5W470lmE14 827 P45NDCLRCA

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 Вт
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 8,8 см

Расчетные значения

- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- расчетная световая отдача: 470 лм
- расчетная мощность: 5.5 В

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz

Характеристики

- EAN/UPC — продукт: 8719514382749
- Высота: 8,8 см
- средний срок службы (при использовании по 2,7 часа/день): 15 года
- Сила тока лампы: 50 mA
- Масса нетто: 0,026 kg
- Расчетный срок службы: 15 000 часов
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Вес: 0,036 kg
- коэффициент стабильности светового потока: 70%
- Цветность: 6SDCM
- Масса брутто: 0,036 kg
- EAN: 8719514382749
- расчетная световая отдача: 470 лм
- Форма лампы: Каплевидная лампа рассеянного света
- Ширина: 4,5 см
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Высота: 11,600 см
- EOC: 871951438274900
- Розетка: E14
- количество циклов включения: 50 000
- Цветовая температура: 2700 K
- EyeComfort: Да
- Длина: 4,600 см
- Название изделия: ESSLEDlustre 5.5W470lmE14 827 P45NDCLRCA
- Коэффициент мощности: 0.5
- расчетная мощность: 5.5 В
- Технология: Светодиодный
- Категория оттенка света: теплый белый
- Ширина: 4,600 см
- напряжение: 220-240 Вт
- Тип стекла: Прозрачный
- Номинальная светоотдача: 470 лм
- Мощность в ваттах: 5,5 В
- Длина: 8,8 см
- Время запуска: <0.5 s
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 40 В
- Время выхода на 60 % светового потока: мгновенное включение
- Цветовой код: 827 | CCT of 2700K
- Частота: 50-60 Hz



Дата выпуска: 2022-05-14
Версия: 0.46

© 2022 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com