

PHILIPS

消毒盒

殺菌

150W

UV-C 技術



8719514384545



居家殺菌

在家消毒所有小型個人物品 – 簡單而有效的方法。

殺除家中細菌

- 殺除家中細菌
- 專業知識
- 使用簡單
- 自動關閉
- 有效消毒
- 輕鬆插入物件



規格

殺除家中細菌

迄今所有受測細菌和病毒都會對 UV-C 殺菌效果產生反應。在實驗室測試中，我們的 UV-C 光源只需 9 秒就能將表面上的 SARS-CoV-2 (造成 COVID-19 的病毒) 傳染性降至低於可偵測到的等級。

專業知識

Philips 擁有 35 年以上的 UV-C 照明和堅強的應用專業知識。

使用簡單

使用簡單，直覺易用，且具有清晰的數位顯示。

自動關閉

一旦蓋子打開時，UV-C 光源就會自動關閉。

輕鬆插入物件

向上翻蓋的設計可以更容易插入物件。

有效消毒

不鏽鋼內部具有高度反光特性，可以更消毒得更透徹有效。

焦點

燈泡特性

- 可調式: 無
- 預期用途: 室內
- 燈泡外型: 配件
- 插座: Type A (UVC)
- 技術: UV-C

燈泡尺寸

- 高度: 28.82 cm
- 重量: 2.7 kg
- 寬度: 28.51 cm

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 6 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 額定使用壽命: 6,000 h

照明特性

- 色溫: - K
- 啟動時間可提供 60% 亮度: 立即完全點亮

其他特性

- 燈電流: 1800 mA

包裝資訊

- EAN: 8719514384545
- EOC: 871951438454500
- 產品名稱: UV-C disinfection box 10L TA TW

耗電量

- 電壓: 110 V
- 瓦數: 150 W

產品尺寸與重量

- 長度: 28.82 cm

額定值

- 額定使用壽命: 6,000 h
- 額定功率: 150 W

技術規格

- 頻率: 60 Hz

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514384545
- 淨重: 2.700 kg
- 淨重: 3.900 kg
- 高度: 36.200 cm
- 長度: 35.800 cm
- 寬度: 35.800 cm
- 材料編號 (12NC): 929003099707



發行日期: 2023-11-10
版本: 0.60

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V. 註冊商標。

www.lighting.philips.com