

PHILIPS

Stenska svetilka

myGarden

June

siva



8719514385245



Uživajte v čudovitem vrtu

S sodobnim slogom polepšajte vrt. Ta svetlo siva stenska svetilka Philips myGarden pozornost pritegne z elegantno obliko. Oddaja toplo belo energijsko varčno svetlobo in ponoči ustvarja elegantno silhueto.

Vrt okrasite s svetlobo

- Dekorativna svetila za uporabo na prostem
- Odločite se za sodoben slog
- Odločite se za zunanjo stensko svetilko
- Visokokakovosten aluminij in najsodobnejša sintetična vlakna

Vrt osvetlite s kakovostno svetlobo

- Varčevanje z energijo
- Vedno je priložena sijalka Philips
- Zmogljiva svetloba

Zunanja osvetlitev na enostaven način

- Odporno na vremenske pogoje

Značilnosti

Dekorativna svetila za uporabo na prostem

Zunanja razsvetljava lahko polepša vaš vrt ali okolico doma, poudari privlačne elemente, elegantno osvetli poti in ustvari popolno vzdušje za večere v družbi prijateljev ali družine, ki bodo za vedno ostali v prijetnem spominu. Prav s tem namenom je Philips razvil myGarden, linijo čudovitih dekorativnih zunanjih svetilk z eleganco in funkcionalnostjo, da boste lahko svojo okolico polepšali v svojem slogu.

Odločite se za sodoben slog

Svetilka je izdelana v Evropi in ima edinstveno zasnovo, s katero boste lahko ustvarili sodoben slog.

Odločite se za zunanjo stensko svetilko

S to stensko svetilko lahko najbolje izkoristite prostor okoli svojega doma, saj je odlična za namestitve v bližini vhodnih vrat ali na stene terase.

Visokokakovosten material

Ta Philipsova svetilka je namenjena samo za uporabo na prostem. Je vzdržljiva in trajna, zato bo noč za nočjo osvetljevala vaš vrt. Izdelana je iz visokokakovostnega litega aluminija in najsodobnejših sintetičnih vlaken.

Varčevanje z energijo



V primerjavi s tradicionalnimi viri svetlobe ta sijalka Philips varčuje z energijo in vam tako pomaga prihraniti denar pri računih za elektriko ter prispeva k ohranjanju okolja.

Vedno je priložena sijalka Philips



V paketu so tudi visokokakovostne in energijsko učinkovite sijalke Philips EcoLamp, ki zagotavljajo najboljšo osvetlitev.

Zmogljiva svetloba

Zunanja svetilka daje močno in toplo belo svetlobo. Izjemno svetla osvetlitev za svetel vrt ali teraso.

Odporno na vremenske pogoje



Ta Philipsova zunanja svetilka je posebej izdelana za vlažna okolja in je prestala številne preizkuse za vodoodporno delovanje. Raven IP opisujeta dve številki: prva se nanaša na raven zaščite pred prahom, druga pa na raven zaščite pred vodo. Ta svetilka ima raven IP44: zaščiten je pred pršenjem vode, zato je najboljša izbira za običajno uporabo na prostem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: Siva
- Material: Aluminij

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Odporno na vse vremenske pogoje: Da

Razno

- Posebej zasnovano za: Vrt in terasa
- Slog: Sodobno
- Tip: Stenske svetilke
- Udobje oči: Ne

Dimenzije in teža izdelka

- Neto teža: 0,560 kg
- Višina: 19,5 cm
- Dolžina: 19,5 cm
- Širina: 13,5 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Življenjska doba do: 10.000 h
- Omrežno napajanje: 50–60 Hz
- LED: Ne
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: sijalka ni priložena
- Pritrditev/vznožek: E27
- Moč priložene sijalke: –
- Koda IP: IP44
- Zaščitni razred: Razred II
- Število svetlobnih virov: 1

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514385245
- Neto teža: 0,56 kg
- Bruto teža: 0,88 kg
- Višina: 163 mm
- Dolžina: 210 mm
- Širina: 210 mm
- Številka materiala (12NC): 915002145706



Datum izdaje: 2024-02-07
Različica: 0.213

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com