

PHILIPS

Kültéri lámpatestek

Kültéri lámpatestek

Skies

Antracit

Fali és mennyezeti világítás



8719514385320



Takarékosság stílusosan

Ez az elegáns, sötétszürke Philips mennyezeti lámpa csábítóan hívogat, hogy üljön le egy jó könyvvel a lámpafény alá. Minimalista megjelenésű, és ragyogó szórt fényt sugároz előre, így a falra és a mennyezetre is felszerelhető.

Vigyen stílust kertjébe

- Válassza a modern stílushoz
- Válassza kültéri mennyezeti lámpaként
- Kiváló minőségű alumínium és kiváló szintetikus anyagok

Különleges jellemzők

- Felszerelhető falra és mennyezetre
- Egyszerű beállítás minden felhasználási formához

Kertjéhez tervezve

- IP44 – időjárásálló

Fénypontok

Válassza a modern stílushoz

Ez az Európában tervezett lámpa egyedülálló vonalvezetésével segít a modern stílusú kültéri helyszínek kialakításában.


Válassza mennyezeti lámpaként

Hozza ki a legtöbbet a kültéri helyszínből ezzel a mennyezeti lámpával, amely tökéletes a ház bejáratának vagy teraszának megvilágítására.

Kiváló minőségű anyagok

Ez a Philips lámpa kifejezetten kültérre készült. Kifejezetten strapabíró, hosszú élettartamú anyagokból készült, így éjről éjre megbízhatóan megvilágítja a kertet. Kiváló minőségű öntött alumíniumból és kiváló szintetikus anyagokból készült.

Fali és mennyezeti használat



A lámpa tetszés szerint a falra vagy a mennyezetre is szerelhető.

Egyszerű beállítás

A lámpának és szerelvényeinek a felszerelése egyszerű: a doboz tartalmaz a felszereléshez és üzembe helyezéshez szükséges minden eszközt, például Torx kulcsot és Torx csavart. Egyértelmű utasításokat talál a telepítés helyére vonatkozóan, beleértve a vízállóságra vonatkozó IP-besorolás feltüntetését is.

IP44 – időjárásálló



Ezt a Philips kültéri lámpát kifejezetten párás kültéri környezetben való használatra tervezték. Szigorú teszteknek vetették alá a vízállósága biztosítása érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. Ez a kültéri lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védve van a ráfröccsenő víz ellen, ez a termék a leggyakoribb és a legideálisabb általános kültéri használatra.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Antracit
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Teljesen időjárásálló: Igen
- Tökéletes fali és mennyezeti használathoz is: Igen

Egyéb

- Különösen a következőkre tervezve::
Kert és terasz
- Stílus: Kortárs
- Típus: Fali lámpák
- EyeComfort: Nem

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 1,000 kg
- Magasság: 8,1 cm
- Hosszúság: 26 cm
- Szélesség: 26 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 10 000 h
- Hálózati tápellátás: 50–60 Hz
- LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: fényforrás nélkül
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: -
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 14 W
- IP-kód: IP44
- Védelmi osztály: II. osztály
- Fényforrások száma: 2

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC - termék: 8719514385320
- Nettó tömeg: 1,07 kg
- Bruttó tömeg: 1,24 kg
- Magasság: 279 mm
- Hosszúság: 95 mm
- Szélesség: 274 mm
- Cikkszám (12NC): 915002147303



Kiadás dátuma:
2024-02-07
Verzió: 0.297

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com