

PHILIPS

Utendørs
lysarmaturer

Utendørs armaturer

Skies

Antrasitt

Vegg- og taklampe



8719514385320



Spas med stil

Denne elegante Philips-taklampen i antrasitt innbyr til å sette seg ned med en god bok i lysskinnet. Den har en minimalistisk skjerm og avgir et diffust, klart lys som egner seg til bruk på vegger og tak.

Gi hagen din et nytt design

- Velg for moderne stil
- Velg for utendørs taklamper
- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Egenskaper

- Egnet til vegg- og takmontering
- Enkel å sette opp for ethvert bruksområde

Laget til bruk i hagen din

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Velg for moderne stil

Denne lampen er designet i Europa og har en unik design for å hjelpe deg med å skape en moderne stil ute.


Velg for taklamper

Få mest mulig ut av utendørsområdet med denne taklampen som er perfekt for å lyse opp terrassen eller et overbygd inngangsparti.

Materiale i høy kvalitet

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er robust og konstruert for å vare, slik at den lyser opp hagen kveld etter kveld. Den er laget av formstøpt aluminium av høy kvalitet og overlegne syntetiske materialer.

Vegg- og takinstallasjon



Monter denne lampen på veggen eller taket, akkurat slik du vil ha den.

Enkel å sette opp

Lampen og holderne er utformet for en brukervennlig montering, og alt du trenger for å komme i gang, følger med i esken, blant annet en torxnøkkel og en torxskrue. Du får klar veiledning om hvor du kan montere produktet, og relevant informasjon om IP-vurdering når det gjelder vanntetthet.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for utendørsmiljøer. Den har blitt grundig testet for å sikre at den er vanntett. IP-nivået angis med to siffer. Det første henviser til beskyttelsesnivået mot støv og den andre mot vann. Denne utendørslampen har IP44, som betyr at den er beskyttet mot vannsprut. Dette produktet er mest vanlig og ideelt for utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- Sikret mot vind og vær: Ja
- Passer perfekt til vegg- og takinstallering: Ja

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 1,000 kg
- Høyde: 8,1 cm
- Lengde: 26 cm
- Bredde: 26 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 10 000 time(r)
- Strømnett: 50–60 Hz
- LED: Nei
- Energiklassen til inkludert lyskilde: lyskilde følger ikke med
- Armatur/sokkel: E27
- Lyspære følger med: -
- Erstatningslyspære med maks. effekt i watt: 14 W
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse II
- Antall lyskilder: 2

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514385320
- Nettovekt: 1,07 kg
- Bruttovekt: 1,24 kg
- Høyde: 279 mm
- Lengde: 95 mm
- Bredde: 274 mm
- Materialenummer (12NC): 915002147303



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.297

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com