

PHILIPS

智选型亮度变换球泡

LED

三档亮度 7 - 2.5 - 1 瓦 (替代功率
60 瓦 GLS, 14 瓦 CFL)

E27

色温 6500K

8719514387928



技术先进的家用 LED 灯泡

技术先进的 LED 灯泡，为日常室内活动提供普通照明解决方案。让您在享受优质照明的同时，即刻节省能源成本并降低灯泡更换的频率。

优质光源

- 了解光源
- 无可见闪烁

不仅仅局限于照明的灯具

- 无需安装调光器或其他设备

产品亮点

了解光源




色温：光源具有不同的色温，以开尔文 (K) 为单位表示。开尔文值低的灯泡会发出让人身心宁静的暖光，而开尔文值高的灯泡则会发出让人更有活力的光线。CRI：显色指

数 (CRI) 用于描述光源对被照射物体显色度的影响。自然界日光的 CRI 为 100。飞利浦 LED 灯泡的 CRI 始终高于 80, 确保呈现真实自然的色彩。

无可见闪烁

如果灯光连续快闪，可能会对眼睛造成伤害，引起头痛，甚至引起光敏性癫痫患者发作，这种苦恼完全可以避免。LED 的闪烁来自于其对驱动器电流的快速响应。而 Philips LED 采用尽可能减小驱动器电流输出变化的设计，消除了导致闪烁的因素，因此，您完全看不到任何快闪。

即插即用



无需额外装置或调光开关。此灯泡不适合与调光开关搭配使用。若装于调光灯座上，调光开关需设置为 100% 亮度。

规格

灯泡特征

- 可调光: 否
- 预期用途: 室内
- 灯的外形: 非定向灯泡
- 插座: E27
- 玻璃类型: 磨砂
- 灯泡外观: 磨砂
- 灯泡材料: 塑料

灯泡尺寸

- 高度: 11.1 cm
- 宽度: 6.1 cm

设计和外观

- 材料: 塑料

耐用性

- 标称使用寿命: 15,000 小时
- 开关循环次数: 100,000

灯光特征

- 光束角度: 150 °
- 显色指数 (CRI): 80
- 色温: 6500 K
- 标称光通量: 800, 380, 140 lm
- 60% 灯光下的预热时间: 即亮
- 颜色代码: 865 | CCT of 6500K

其他

- EyeComfort: 是

其他特征

- 效能: 114 lm/W

包装信息

- EAN: 8719514387928
- EOC: 871951438792800
- 产品名称: LED SSW A60 3S 7-60W
E27 CDL 1PF/12 CN

功耗

- 功率系数: 0.5
- 电压: 220-240 V
- 瓦数: 7, 2.5, 1 W
- 瓦数当量: 60 W

产品尺寸和重量

- 长度: 11.1 cm

技术规格

- 频率: 50 Hz



发行日期: 2024-01-30
版本: 0.26

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文件中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com