

PHILIPS

Inara kültéri falilámpa

Hue White

E27 LED-fényforrást tartalmaz


Lágy fehér fényű vintage
fényforrás

Hálózati tápellátású

Intelligens szabályozás Hue
Bridge-dzsel*



8719514388512



Automatizálja világítását

Ez az Inara falilámpa a hagyományos formatervet az okosvilágítási rendszerek összes képességével ötvözi, és retró stílusú izzóval van felszerelve. A szabályozható erejű meleg fehér fény ragyogásával azonnal megszépíti a kültéri helyeket.

Korlátlan lehetőségek

- Tűnjön úgy, mintha Ön otthon lenne - okos világítással
- A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul

Teljes körű vezérlés okos eszközről a Hue Bridge segítségével

- Philips Hue bridge szükséges

Kifejezetten kültérre tervezve

- Időzítők beállítása a kényelem érdekében
- Időjárásálló (IP44)
- Kiváló minőségű alumínium, és kiváló szintetikus anyagok

Fénypontok

Tűnjön úgy, mintha Ön otthon lenne



A Philips Hue alkalmazással kapcsoltassa be mindennapi fénybeállításait arra az időre, amikor nincs otthon. Intelligens lámpái az Ön által megadott időpontokban fognak bekapcsolni – néha pár perccel előbb vagy később –, és így teljesen úgy tűnik, hogy Ön otthon tartózkodik.

A vintage kialakítás modern lehetőségekkel társul



Az izzólámpa vintage megjelenése a lámpatest klasszikus kialakításával párosulva tökéletes díszítést ad ennek a lámpának. A vezeték nélküli fényerőszabályozással pedig azonnal beállíthatja a hangulatot, ha lecsökkenti a fényerőt.

Philips Hue bridge szükséges




Csatlakoztassa Philips Hue lámpáit a Bridge-hez, vagy szabályozza őket okostelefonjáról vagy táblagépről a Philips Hue alkalmazáson keresztül. Vagy szabályozhatóatja világítását a Philips Hue beltéri kapcsoló ki- és bekapcsolásával, illetve a fényerő szabályozásával is.

Időzítők beállítása a kényelme érdekében




Élvezze a hosszú, szabadban töltött estéket, fejezze be a kerti munkát, vagy vigye ki a szemetet naplemente után. Programozza Philips Hue rendszerét a világítás be- és kikapcsolására egy megadott menetrend szerint, vagy aktiválja a napnyugta/napkelte programot. Természetesen hasonló módon lehet a fényeket kikapcsolni vagy tompítani is. Soha többé nem kell aggódnia amiatt, hogy bekapcsolva felejtette-e a világítást otthon.

Időjárásálló (IP44)



Ezt a Philips Hue kültéri lámpatestet kifejezetten kültéri használatra tervezték, és szigorú teszteknek vetették alá a megfelelő üzembiztonság érdekében. Az IP-szintet két szám jelöli: az első a por, a második a víz elleni védelem szintjét jelöli. A lámpa IP44-es értékkel rendelkezik: védett a bármilyen irányból ráfröccsenő vízzel szemben. A termék kültéren a legáltalánosabb használatra alkalmas; ideális fényforrás.

Kiváló minőségű



A termékek kimondottan kültéri használatra készültek. Csak a legjobb minőségű anyagokat használjuk, a kültéri körülmények közötti legjobb teljesítmény elérése érdekében; az anyagokat intelligens módon használjuk fel, a rádiófrekvencia optimalizálására.

Műszaki adatok

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete
- Anyag: Alumínium

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Egyéb

- Különösen a következőre tervezve:: Kert és terasz
- Típus: Fali lámpák

A termék méretei és tömege

- Nettó tömeg: 0,988 kg
- Magasság: 27,7 cm
- Hosszúság: 21,9 cm
- Szélesség: 25,6 cm

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- Élettartama akár: 15 000 h
- A mellékelt fényforrás fényárama: 550 lm
- Színhőmérséklet: meleg fehér
- Hálózati tápellátás: Feszültség: 220–240 V, 50–60 Hz
- LED: Igen
- Beépített LED: Nem
- A mellékelt fényforrás energiasztálya: G
- A lámpa a következő energiasztályú izzóval/izzókkal kompatibilis:: A – G
- Fényforrások száma: 1
- Foglalat/fejelés: E27
- watt teljesítményű fényforrás mellékelve: 7 W
- Maximum teljesítményű cserefényforrás: 7 W
- IP-kód: IP44, freccsenő víz ellen védett
- Védelmi osztály: II – kettős szigetelésű
- A fényforrás cserélhetősége: Végfelhasználó által cserélhető LED-fényforrás
- A működtető szerelvény cserélhetősége: Nem cserélhető működtetőszerelvény
- Fényáram 2100 kelvinen: 550 lm

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514388512
- Nettó tömeg: 0,99 kg
- Bruttó tömeg: 1,88 kg
- Magasság: 330 mm
- Hosszúság: 270 mm
- Szélesség: 290 mm
- Cikkszám (12NC): 929003098901



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.325

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviselőletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezenek alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com