

PHILIPS

Mum ve Lustre

LED

5 W-40 W

E14

Soğuk Gün Işığı

8719514389823



Evler için son teknoloji LED

Son teknoloji LED ampul ile günlük iç mekan etkinlikleri için genel aydınlatma çözümü. Aydınlatmanızın kalitesinden ödün vermeksizin enerji maliyetlerinden anında tasarruf edecek ve ampul değiştirme sıklığını azaltacaksınız.

Yüksek kaliteli ışık

- Titreme görülmez

Eski ampulleriniz için basit bir alternatif seçin

- Akkor mumlarla benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Sürdürülebilir bir çözüm için tercihiniz

- Uzun kullanım ömürlü ampuller - 15 yıla kadar dayanır

Aydınlatmanın ötesinde ışık

- Anında aydınlatır

Onlarca yıl dayanan yüksek kaliteli LED ışık

- Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı

Özellikler

Titreme görülmez

Hızla ve ardı ardına titreyen ışık gözünüzü yorabilir, baş ağrısına, hatta ışığa duyarlı epilepsi hastalarının nöbet geçirmesine neden olabilir. Bu hoş olmayan durum yaşantınızın bir parçası haline gelmemelidir. LED'ler sürücü akımına çabuk yanıt verdiklerinden dolayı titreme yapabilir. Ancak Philips LED'ler, sürücü akımındaki dalgalanmaları en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır ve titremeye neden olan faktörler ortadan kaldırılmıştır. En ufak bir titreme bile görmezsiniz.

Akkor mumlarla benzer bir şekle ve boyuta sahiptir

Estetik tasarımı ve halojen ampule benzer boyutlarıyla modern, enerji tasarruflu, standart bir LED mumdur. Geleneksel akkor mumların yerine geçecek mükemmel sürdürülebilir bir alternatiftir.

15.000 saatlik nominal ortalama kullanım ömrü



15.000 saate varan kullanım ömrü sayesinde ampullerinizi sık sık değiştirme zahmetinden kurtulun ve 15 yıl boyunca mükemmel bir aydınlatma çözümünün keyfini çıkarın.

Anında aydınlatır Gözlerinizin rahatlığı için tasarlandı



Sert aydınlatmanın gözleri nasıl zorladığını kolayca görebiliriz. Çok parlak olduğunda gözleriniz kamaşır. Çok yumuşak olduğunda ışık titreşir. Şimdi gözlerinizi rahatlatmak ve evinizde mükemmel ambiyansı oluşturmak üzere tasarlanmış LED'lerle dünyanızı nazikçe aydınlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Ampul özellikleri

- Kısılabilir: Hayır
- Kullanım amacı: İç mekan
- Lamba biçimi: Tek yönlü olmayan mum
- Soket: E14
- Cam türü: Buzlu
- Lamba Kaplaması: Buzlu
- Lamba Malzemesi: Plastik

Ampul boyutları

- Yükseklik: 10,6 cm
- Genişlik: 3,5 cm

Tasarım ve kaplama

- Malzeme: Plastik

Dayanıklılık

- Nominal kullanım ömrü: 15.000 h
- Açma / kapatma (anahtarlama) sayısı: 50.000

Işık özellikleri

- Renk oluşturma dizini (CRI): 80
- Renk sıcaklığı: 6500 K
- Nominal ışık akısı: 470 lm
- %60 ışığa kadar ısınma süresi: anında tam ışık
- Renk Kodu: 865 | CCT of 6500K

Çeşitli

- Göz Konforu: Evet

Diğer özellikler

- Verim: 94 lm/W

Ambalaj bilgileri

- EAN: 8719514389823
- EOC: 871951438982300
- Ürün başlığı: LEDCandle 40W B35 E14 CDL FR ND TRK

Güç tüketimi

- Güç faktörü: 0.51
- Gerilim: 220-240 V
- Watt: 5 W
- Watt eşdeğeri: 40 W

Ürün boyutları ve ağırlığı

- Uzunluk: 10,6 cm

Teknik özellikler

- Frekans: 50-60 Hz

Ambalaj boyutları ve ağırlığı

- EAN/UPC - ürün: 8719514389823
- Net ağırlık: 0,02 kg
- Brüt ağırlık: 0,03 kg
- Yükseklik: 14 cm
- Uzunluk: 3,6 cm
- Genişlik: 3,6 cm
- Malzeme numarası (12NC): 929002969268



Yayın tarihi: 2024-02-04
Sürüm: 0.53

© 2024 Signify Holding. Tüm hakları saklıdır. Signify, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Signify tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Philips ve Philips Kalkan Amblemi, Koninklijke Philips N.V. şirketine ait tescilli ticari markalardır.

www.lighting.philips.com