

PHILIPS

入門套件 E27

Hue White ambiance

暖光至冷色日光

透過藍牙立即控制

內附調光開關

內附 Hue 橋接器



8719514393554



輕鬆實現智慧照明

開始使用 Philips Hue Light Recipe 套件，助您放鬆、閱讀、專注或提振精神。可透過應用程式、語音或調光開關進行即時控制，或與 Hue Bridge 配對以充分發揮完整功能效用。

無限可能

- 從暖黃光到冷白光，輕鬆打造屬於您的氛圍
- 智慧型離家燈光控制
- 享受日常工作中最適合使用的智慧型照明
- 智慧家庭的自動化中樞：Hue Bridge
- 可語音控制燈光

輕鬆實現智慧照明

- 可語音控制燈光*

產品特點

順利調整心情



使用超過 50,000 種不同暖黃光到冷白光顏色，幫助您調整心情，無論何時都能讓您準備進入工作、遊戲或放鬆狀態。冷白光協助您開啟朝氣滿滿的一天，明亮白光讓您充滿活力，而暖金色調的燈光能幫助您沉靜下來準備入睡。

離家控制



將您的智慧型燈具連接至 Hue Bridge 並下載 Hue 應用程式，以確保無論您身在何方家裡都保持明亮。使用應用程式設定照明排程，在特定時間開啟燈光，模擬家中有人的狀態，讓您完全安心。

適用於日常工作的智慧型照明




善用專為日常工作所設計的四個預設燈光場景，讓您的一天過得更輕鬆自在。「活力充沛」與「專注精神」這兩個冷色調場景，能在早晨幫助您集中精神，快速進入工作狀態，而「享受閱讀」與「放鬆休息」這兩個暖色調場景，能幫助您放鬆心情，享受閱讀時光。

Hue Bridge




Hue Bridge 是個人化 Philips Hue 智慧照明系統的必備元件，扮演著統籌各項功能的中樞角色，可與您的智慧型燈泡和 Hue 應用程式通訊，確保所有元件協調運作。Hue Bridge 也具備設定排程和計時器等智慧家庭自動化功能。

用您的聲音控制



Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可利用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。

可語音控制燈光*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

保固

- 2 年: 是

耗電量

- 能效標籤 (acc (EU) 874/2012; A++ - E): Not applicable
- 節能標準 (EEL): n/a

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 800 lm
- 重量: 72
- 燈泡技術: LED
- 2700K 流明輸出 (開箱即用設定): 570 lm

Hue Bridge

- 頻帶: 2400~2483.5 MHz
- 高度: 26 mm
- 長 X 寬: 88 x 88 mm
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 安裝選項: 牆壁
- 電源變壓器: 100–240 V AC/50–60Hz
- 耗電量: 250mA max

燈泡

- 色溫: 2200K–6500K
- 直徑: 60 mm
- 燈座: E27
- 外形規格: A60
- 高度: 110 mm
- 輸入電壓: 220V–240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 暖白光到冷白光
- 流明輸出: 800 lm
- 最大運作功率: 8.5 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 9 W
- 等效瓦數: 60 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

開關

- 內附電池: 1 x CR2450
- 頻帶: 2400~2483.5 MHz
- IP 等級: 20
- 使用壽命: 50,000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 3 年
- 安裝選項: 獨立式
- 範圍: 15–30m
- 特殊功能: 不適用
- 開關深度: 11 mm
- 開關高度: 117 mm
- 開關寬度: 35 mm
- 牆板深度: 114 mm
- 牆板高度: 14 mm
- 牆板寬度: 70 mm
- 含牆板重量: 67 g
- 開關重量: 37 g
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

內容物

- Hue Bridge: Yes
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 2
- Hue 調光開關: 1
- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- iOS: Yes
- Philips Hue 應用程式: iOS 13 及更新版本, Android 8.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa
- Philips Hue 藍牙應用程式: iOS 11 和更新版本, Android 7.0 和更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC – 產品: 8719514393554
- 淨重: 0.500 kg
- 淨重: 0.950 kg
- 高度: 140.000 mm
- 長度: 176.000 mm
- 寬度: 219.000 mm
- 材料編號 (12NC): 929002489809



出版日期: 2023-11-10
版本: 0.75

© 2023 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com