

PHILIPS

Đèn âm trần 6 inch
17W

Đèn LED thông minh


Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh

Lỗ cắt Ø146-155MM

IP20/Tròn/Trắng



8719514393950



Chọn giữa ánh sáng trắng ấm hoặc ánh sáng trắng mát mẽ

Có thể tùy chỉnh ánh sáng trắng ấm hoặc ánh sáng trắng mát mẽ với đèn LED âm trần thông minh 6 inch của Philips. Loại đèn này có kết nối WiZ. Sử dụng với Wi-Fi hiện có của bạn để điều khiển qua ứng dụng WiZ hoặc giọng nói.

Đễ dàng thiết lập

- Dễ dàng cắm và sử dụng

Điều khiển thông minh

- Điều khiển bằng điện thoại thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu.
- Điều khiển không dùng tay với chức năng điều khiển bằng giọng nói

Các tính năng thông minh

- Tự động hóa đèn của bạn bằng lịch biểu
- Tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng
- Kiểm soát năng lượng

Chế độ ánh sáng

- Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh từ ấm sang lạnh và các chế độ thiết lập trước
- Tùy chỉnh ngữ cảnh với các chế độ ánh sáng động đã thiết lập sẵn.

Những nét chính

Dễ dàng cài và sử dụng



WiZ hoạt động với bộ định tuyến Wi-Fi hiện tại của bạn mà không cần thêm cổng nối. Chỉ cần cắm đèn mới của bạn, tải xuống ứng dụng WiZ và bạn có thể sử dụng ngay!

Điều khiển từ bất kỳ đâu




Điều khiển đèn WiZ bằng điện thoại thông minh dù bạn ở bất kỳ đâu. Không cần lo lắng xem bạn có quên tắt đèn trước khi ra khỏi nhà hay không. Ứng dụng WiZ khả dụng với iOS và Android.

Điều khiển không dùng tay với chức năng điều khiển bằng giọng nói



Điều khiển đèn bằng giọng nói của bạn, chỉ cần cho phép tích hợp với Google, Alexa hoặc thêm vào các phím tắt Siri.

Tự động hóa đèn của bạn bằng lịch biểu



Tự động hóa đèn cho phù hợp với thói quen hàng ngày hoặc hàng tuần của bạn. Lên lịch bật đèn trước khi bạn về nhà và tắt đèn khi không cần thiết.

Tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng



Sử dụng tính năng thiết lập trước ánh sáng theo tâm trạng trong ứng dụng WiZ để tận hưởng kiểu ánh sáng phù hợp nhất với nhịp điệu sinh học của bạn trong ngày. WiZ sẽ cung cấp cho bạn ánh sáng ban ngày tươi sáng khi bạn cần được tiếp thêm năng lượng và tập trung và chuyển dần sang ánh sáng trắng ấm dịu mắt để giúp bạn thư giãn và dễ ngủ hơn.

Kiểm soát năng lượng




Ứng dụng WiZ giữ các bản ghi mức tiêu thụ năng lượng của các đèn. Xem báo cáo hàng tuần hoặc hàng ngày và lập kế hoạch chiếu sáng một cách thông minh để tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng của gia đình.

Ánh sáng trắng có thể tùy chỉnh từ âm sang lạnh và các chế độ thiết lập trước



Chọn trong một loạt chế độ từ ánh sáng trắng sáng giàu năng lượng đến ánh sáng trắng ấm dịu mắt hay chỉ cần chọn từ các chế độ thiết lập trước ví dụ như Tập trung và Thư giãn để tạo không khí phù hợp nhất cho hoạt động của bạn.

Tùy chỉnh cảnh sắc



Kết hợp màu sắc khác nhau và các chế độ ánh sáng trắng để tạo cảnh sắc ánh sáng hoàn hảo cho từng khoảnh khắc. Lưu lại và truy xuất bất kỳ lúc nào bằng ứng dụng, điều khiển từ xa hoặc giọng nói.

Các thông số

Đặc điểm của đèn

- Mục đích sử dụng: Trong nhà

Thiết kế và hoàn thiện

- Màu sắc: Trắng
- Chất liệu: nhựa

Tuổi thọ

- Tuổi thọ trung bình (sử dụng 2,7 giờ/ngày): 15 năm
- Hệ số duy trì quang thông: 70%
- Số chu kỳ chuyển đổi: 7.500

Tính năng khác/phụ kiện đi kèm

- Đầu đèn chiếu sáng điểm có thể điều chỉnh: Không
- Có thể điều chỉnh độ sáng bằng điều khiển từ xa: Có
- LED tích hợp: Có
- Đi kèm bộ điều khiển từ xa: Không

Đặc điểm chiếu sáng

- Góc chiếu: 110 °
- Màu sắc đồng nhất: <6 SDCM
- Chỉ số hoàn màu (CRI): 80
- Thời gian khởi động đạt đến 60% độ sáng: <2

Những thông tin khác

- Được thiết kế đặc biệt cho: Chức năng
- EyeComfort: Có

Đặc điểm khác

- Cường độ dòng điện: 138 mA
- Hiệu quả: 88 lm/W

Mức tiêu thụ điện

- Hệ số công suất: 0.51
- Điện thế: 220-240 V

Trọng lượng và kích thước sản phẩm

- Khối lượng tịnh: 0,163 kg
- Chiều dài lỗ cắt: 15 cm
- Chiều rộng lỗ cắt: 15 cm
- Chiều cao: 4,7 cm
- Chiều dài: 16,5 cm
- Khoảng cách lỗ: 10,1 cm
- Chiều rộng: 16,5 cm

Dịch vụ

- Bảo hành: 2 năm

Thông số kỹ thuật

- Tuổi thọ lên đến: 15.000 h
- Đường kính: 165 mm
- Tổng công suất chiếu sáng của bộ đèn: 1500@6500K
- Màu ánh sáng: 2700-6500
- Phụ kiện điều chỉnh độ sáng: Điều chỉnh độ sáng không dây - Không sử dụng với bộ điều chỉnh độ sáng
- LED: Có
- LED tích hợp: Có
- Công suất bóng đèn đi kèm: 17
- Mã IP: IP20
- Cấp độ bảo vệ: Mức II

Kích thước và trọng lượng đóng gói

- EAN/UPC - sản phẩm: 8719514393950
- Khối lượng tịnh: 0,17 kg
- Tổng trọng lượng: 0,21 kg
- Chiều cao: 16,8 cm
- Chiều dài: 5,6 cm
- Chiều rộng: 16,7 cm
- Số vật liệu (12NC): 929002647513



Ngày phát hành:
2024-02-04
Phiên bản: 0.132

© 2024 Signify Holding. Mọi quyền được bảo lưu. Signify không đưa ra bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào về tính chính xác hay đầy đủ của thông tin nêu trong này và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ hành động nào dựa vào những thông tin đó. Thông tin được trình bày trong tài liệu này không phải là sự chào mời bán hàng và không cấu thành một phần của bất kỳ báo giá hay hợp đồng nào, trừ khi được Signify đồng ý. Philips và Biểu tượng tâm khiên Philips là các thương hiệu đã đăng ký của Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com