PHILIPS

Lampe à poser

Fonctionnel

DSK501 WK 14W 27-65K W WV 02

White

Gradation par paliers

8719514396814

Avec EyeComfort, un éclairage confortable pour vos yeux

Cette lampe de bureau avec optiques asymétriques professionnelles, réglage de température de couleur linéaire et luminosité offre une visibilité améliorée et réduit les éblouissements nocifs

Effet lumineux
- Changement de couleur SceneSwitch

Qualité supérieure
- EyeComfort : un éclairage agréable pour les yeux

Contrôle
- Variation d'intensité progressive

Points forts

Changement de couleur SceneSwitch
Le changement de couleur SceneSwitch vous permet de créer l'ambiance générale de votre salon. Restez concentré avec une lumière du jour froide, soyez plus productif avec un éclairage blanc froid ou détendez-vous avec une lumière blanche chaude et relaxante. Les utilisateurs peuvent tout simplement commander l'éclairage de leur domicile en fonction de leurs activités quotidiennes.

EyeComfort
Une lumière de mauvaise qualité peut provoquer une gêne visuelle. Nous sommes nombreux à passer beaucoup de temps à l'intérieur, il est donc plus important que jamais que nos maisons soient convenablement éclairées. Nos produits sont soumis à des critères de test stricts, qui portent notamment sur le clignotement, la lumière stroboscopique, l'éblouissement, la restitution des couleurs et les effets de gradation afin de vérifier qu'ils respectent la qualité EyeComfort. Non seulement les ampoules LED Philips projettent une lumière confortable, mais elles le font pendant toute leur durée de vie, offrant ainsi une qualité de lumière, une luminosité et une gamme de couleurs régulières pendant plus de dix ans. Optez pour une lumière qui prend soin de vos yeux. Ils vous en remercieront.

Variation d'intensité progressive
Choisissez parmi plusieurs niveaux d'intensité lumineuse pour créer l'ambiance idéale à chaque instant.

Caractéristiques

Design et finition
- Couleur: Blanc
- Matériaux: métal/plastique

Options/accessoires inclus
- Tête de spot orientable: Non
- Intensité variable avec télécommande: Non
- LED intégrée: Oui
- Télécommande incluse: Non

Caractéristiques lumineuses
- Indice de rendu de couleur (IRC): 90

Divers
- Conçu spécialement pour: Bureau
- EyeComfort: Oui

Dimensions et poids du produit
- Poids net: 3.2 kg
- Hauteur: 41.6 cm
- Longueur: 45 cm
- Largeur: 43.7 cm

Entretien
- Garantie: 1 an

Spécificités techniques
- Durée de vie jusqu'à: 15'000 h
- Rendement en lumen total de l'éclairage: 600
- Couleur de lumière: 2700-6500
- Puissance électrique: 100-240
- Éclairage à intensité variable: Gradation par paliers - Ne pas utiliser avec un variateur
- LED: Oui
- Puissance de l'ampoule incluse: 14
- Indice de protection: IP20
- Classe de protection: Classe II

Date de publication: 2023-12-06
Version: 0.270

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie concernant la précision ou l'exhaustivité des informations ci-incluses et ne pourra être tenue responsable d'une quelconque action prise en conséquence. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni d'aucun contrat, sauf accord contraire de Signify. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.