

PHILIPS

Lampada da tavolo

Funzionale

DSK501 WK 14W 27-65K W WV
02

Bianco

Dimmer a fasi



8719514396814



Con EyeComfort avrai una luce confortevole per i tuoi occhi

La lampada da scrivania con ottiche asimmetriche professionali, luminosità e tunabel CCT lineare offre maggiore visibilità e riduce i bagliori dannosi

Effetto luminoso

- Modifica del colore SceneSwitch

Di prima qualità

- EyeComfort - la luce che piace agli occhi

Controllo

- Regolazione graduale

In evidenza

Modifica del colore SceneSwitch

Il SceneSwitch ti consente di creare facilmente l'atmosfera generica del tuo spazio abitativo. Concentrati durante il giorno e migliora la tua produttività grazie a una luce fredda, mentre la sera rilassati con una luce più calda. In poche parole, controlla a tuo piacimento l'illuminazione in base a ciò che vuoi fare.

EyeComfort

Una luce scadente può causare un affaticamento degli occhi. Molti di noi ormai passano molto tempo al chiuso, è quindi più importante che mai godere di un'illuminazione di qualità in casa. I nostri prodotti soddisfano criteri di prova rigorosi, tra cui sfarfallio, effetto stroboscopico, riflesso, resa cromatica ed effetti di regolazione per garantire il rispetto dei requisiti di EyeComfort. Le lampade LED Philips non solo

emanano una luce piacevole, ma rimangono invariate per tutta la loro vita, offrendo qualità di illuminazione, potenza e colore costanti per più di un decennio. Passa a una luce più rilassante per i tuoi occhi. Ti ringrazieranno.

Regolazione graduale

Seleziona il livello di oscuramento desiderato per creare l'atmosfera giusta al momento giusto.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Colore: Bianco
- Materiale: metallo/plastica

Funzionalità aggiuntiva/accessorio incluso

- Luce spot regolabile: No
- Funzione di riduzione luminosità con telecomando: No
- LED integrato: Sì
- Telecomando incluso: No
- Elemento centrale: Sì

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 90

Varie

- Appositamente progettata per: Ufficio domestico e studio

Dimensioni e peso del prodotto

- Peso netto: 3,2 kg
- Altezza: 41,6 cm
- Lunghezza: 45 cm
- Larghezza: 43,7 cm

Service

- Garanzia: 1 anno

Specifiche tecniche

- Durata fino a: 15.000 ore
- Emissione in lumen totale apparecchiatura: 600
- Colore della luce: 2700-6500
- Tensione di rete: 100-240
- Apparecchio dimmerabile: Dimmer a fasi - Non utilizzare con il dimmer
- LED: Sì
- LED integrato: Sì
- Completo di lampada wattaggio: 14
- Codice IP: IP20
- Classe di protezione: Classe II

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514396814
- Peso netto: 3,2 kg
- Peso lordo: 5,02 kg
- Altezza: 53 cm
- Lunghezza: 25 cm
- Larghezza: 29,5 cm
- Codice materiale (12NC): 929003179307



Data di rilascio:
2023-09-07
Versione: 0.218

© 2023 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.