

PHILIPS

Lámpara de mesa

Funcional

DSK602 RD 15 W 30-55K DG
WV 02

Gris oscuro

Regulación gradual



8719514396852



Gracias a EyeComfort, la luz resulta cómoda y no cansa la vista

La luz de escritorio con tecnología de guía de luz profesional y sensor integrado proporciona una visibilidad mejorada y mayor comodidad

Efecto de iluminación

- Cambio de color SceneSwitch

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Regulación por pasos

Destacados

Cambio de color SceneSwitch

El cambio de color SceneSwitch te permite definir el ambiente general de una estancia de tu hogar. Mantén la concentración con la luz diurna fría, sé más productivo con la luz blanca fría o relájate con una luz blanca cálida. En resumen, los consumidores pueden controlar las luces de su hogar según sus actividades diarias.

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas

LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

Especificaciones

Diseño y acabado

- Color: Gris oscuro
- Material: metal/plástico

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No
- Pieza central: Sí

Características de la luz

- Índice de reproducción cromática (IRC): 94

Varios

- Diseñada especialmente para: Oficina en casa y estudio

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 3,44 kg
- Altura: 45,7 cm
- Longitud: 20 cm
- Anchura: 26,8 cm

Servicio

- Garantía: 1 año

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 630
- Color de la luz: 2800/4000/5100
- Red eléctrica: 100-240
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- LED integrado: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 15
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase II

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514396852
- Peso neto: 2,3 kg
- Peso bruto: 3,45 kg
- Altura: 51 cm
- Longitud: 23,2 cm
- Anchura: 26,6 cm
- Número de material (12NC): 929003179507



Fecha de emisión:
2023-11-08
Versión: 0.205

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com