

# PHILIPS

## テーブル ランプ

機能

DSK201 PT 3W 40K P USB 02

ピンク

段階調光



8719514396876



## 目に優しい LED ライト

リチウムイオン電池内蔵でさらに便利になったクリップ式読書灯

### プレミアム品質

- ・ EyeComfort - 目に優しい光

### コントロール

- ・ ステップ調光

# 特長

## EyeComfort

質の悪い光は目の疲れを引き起こす場合があります。室内で時間を過ごす人々が増える中、自宅を適切に照らすことがこれまで以上に重要になっています。当社の製品は、ちらつき、ストロボ、グレア、演

色性、調光効果を含む厳しいテスト基準をクリアし、EyeComfort の要件を確実に満たします。Philips LED ライトは、快適な光を提供するだけでなく、良い状態の光を長期間維持し、一貫した光の品質、出力および色を 10 年以上提供します。目に優し

い Hue ライトにぜひ使ってみてください。

## ステップ調光

さまざまな調光レベルから適切なムードをお選びください。

# 仕様

## 電球の特性

- ・ 使用目的: 屋内

## デザインと表面加工

- ・ カラー: ピンク
- ・ 素材: 金属, プラスチック

## 耐久性

- ・ スイッチサイクル数: 15,000

## 追加機能/付属品

- ・ 調整可能なスポット ヘッド: ×
- ・ リモコンで調光可能: ×
- ・ LED 内蔵: ○
- ・ リモコン付属: ×

## 照明の特性

- ・ カラー調整: 6 SDCM
- ・ 演色評価数 (CRI): 90

## その他

- ・ 次の用途に最適: 寝室, リビングルーム, ホーム オフィス
- ・ スタイル: コンテンポラリー
- ・ タイプ: デスクライト
- ・ 目の負担軽減: ○

## その他の特性

- ・ ランプ電流: 600 mA
- ・ 効率: 76 lm/W

## 製品寸法・重量

- ・ 正味重量: 0.25 kg
- ・ 高さ: 38 cm
- ・ 長さ: 9.9 cm
- ・ 幅: 29 cm

## サービス

- ・ 保証: 2 年間

## 技術仕様

- ・ 寿命: 15,000 時間
- ・ ルーメン出力合計: 175
- ・ 照明カラー: 4000
- ・ 主電源: 5 V
- ・ 調光機能: ステップ調光 - 調光器と一緒に使用しないでください
- ・ LED: ○
- ・ 付属電球のワット数: 3
- ・ IP コード: IP20
- ・ 保護クラス: クラス III

## 外装の寸法と重量

- ・ EAN/UPC - 製品: 8719514396876
- ・ 正味重量: 0.25 kg
- ・ 総重量: 0.38 kg
- ・ 高さ: 18 cm
- ・ 長さ: 6.5 cm
- ・ 幅: 17 cm
- ・ 材料番号 (12NC): 929003179607



発行日: 2024-02-03  
バージョン: 0.251

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. Signify は、本書に含まれる情報の正確性や完全性についての表明または保証を行わず、それらに依拠するいかなる行動についても責任を負いません。本書に記載されている情報は、商業的提供を意図したものではなく、Signify による別段の合意がない限り、いかなる見積もりや契約の一部を構成するものではありません。Philips および Philips の盾のエンブレムは、Koninklijke Philips N.V. の登録商標です。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)