PHILIPS

Lampă de masă

Funcţional

DSK201 PT 3W 40K P USB 02

Roz

Intensitate luminoasă reglabilă treptat



8719514396876



Lumină LED confortabilă, plăcută ochilor

O lampă de citire cu clemă cu baterie cu litiu integrată pentru mai mult confort

Calitate premium
- EyeComfort – lumină plăcută ochilor

Control
- Reglare treptată a intensității luminoase

Repere

Eyecomfort
Lumina de calitate necorespunzătoare poate provoca oboseală la nivelul ochilor. Deoarece mulţi dintre noi petrec majoritatea timpului în interior, este mai important ca niciodată să vă luminaţi corespunzător locuinţa. Produsele noastre îndeplinesc cele mai exigente criterii de testare, care includ pâlpâirea, fluctuaţiile, orbirea, redarea culorilor și efectele de reglare a intensităţii luminoase, pentru a garanta că acestea respectă cerinţele EyeComfort. Becurile cu LED de la Philips nu doar oferă lumină confortabilă, dar, de asemenea, își păstrează intensitatea pe întreaga durată de viaţă, asigurând niveluri constante ale culorilor, fluxului și calităţii luminii pe o perioadă care depășește un deceniu. Alegeţi lumina care este plăcută ochilor. Aveţi grijă de ochii dvs.

Reglare treptată a intensității luminoase
Selectaţi dintre diferite niveluri de intensitate luminoasă pentru a crea ambianţa potrivită pentru orice moment.

Specificații

Caracteristicile unui bec
- Domeniu de utilizare: Interior

Design și finisaj
- Culoare: roz
- Material: metal, plastic

Rezistenţă
- Număr de cicluri de comutare: 15.000

Caracteristici/accesorii suplimentare incluse
- Spot reglabil: Nu
- Reglare intensitate luminoasă din telecomandă: Nu
- LED integrat: Da
- Telecomandă inclusă: Nu

Caracteristicile fotometrice
- Consistenţa culorii: 6 SDCM
- Indice de redare a culorilor (IRC): 90

Diverse
- Stil: Contemporan
- EyeComfort: Da

Alte caracteristici
- Intensitate curent lampă: 600 mA
- Eficacitate: 76 lm/W

Dimensiunile și greutatea produsului
- Greutate netă: 0,25 kg
- Înălţime: 38 cm
- Lungime: 9,9 cm
- Lăţime: 29 cm

Service
- Garanţie: 2 ani

Specificaţii tehnice
- Durată de viaţă de până la: 15.000 ore
- Flux luminos total al instalaţiei de iluminat: 175
- Culoare lumină: 4000
- Alimentare de la reţea: 5 V
- Instalaţie de iluminat cu intensitate variabilă: Reglare în trepte a intensităţii luminoase – Nu utilizaţi cu reostat
- LED: Da
- Puterea becului inclus: 3
- Cod IP: IP20
- Clasa de protecţie: Clasa III

Dimensiunile și greutatea ambalajului
- EAN/UPC - produs: 8719514396876
- Greutate netă: 0,25 kg
- Greutate brută: 0,38 kg
- Înălţime: 18 cm
- Lungime: 6,5 cm
- Lăţime: 17 cm
- Număr material (12NC): 929003179607

8719514396876

Data apariției: 2024-02-04
Versiune: 0.251

© 2024 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com