PHILIPS

โคมไฟตั้งโต๊ะ

ประโยชน์ใช้สอย

DSK201 PT 3W 40K P USB 02

สีชมพู

หรี่แสงตามขั้น



8719514396876



ไฟ LED สบายตาที่อ่อนโยนต่อดวงตาของคุณ

โคมไฟอ่านหนังสือแบบคลิปพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมในตัวเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น

คุณภาพเยี่ยม
- EyeComfort - แสงสว่างที่สบายตา

การควบคุม
- การหรี่แสงเป็นขั้นๆ

ไฮไลท์

สบายตา
แสงที่ด้อยคุณภาพอาจทำให้สายตาเมื่อยล้า เนื่องจากพวกเราส่วนใหญ่ใช้เวลาอยู่กลางแจ้ง การให้แสงสว่างในบ้านของคุณจึงมีความสำคัญมากกว่าที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านเกณฑ์การทดสอบที่เข้มงวด ไม่ว่าจะเป็นการกะพริบ แสงกะพริบถี่ แสงจ้า การแสดงสี และเอฟเฟกต์การหรี่แสง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ EyeComfort หลอดไฟ LED ของ Philips ไม่เพียงให้แสงสว่างที่สบายตาเท่านั้น แต่ยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย ซึ่งให้คุณภาพแสง กำลังส่องสว่าง และสีของแสงที่สม่ำเสมอยาวนานกว่าทศวรรษ เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟที่สบายตาเพื่อถนอมดวงตาของคุณ

การหรี่แสงเป็นขั้นๆ
เลือกจากระดับการหรี่แสงต่างๆ เพื่อสร้างอารมณ์ที่ใช่สำหรับช่วงเวลานั้นๆ

รายละเอียดเฉพาะ

คุณลักษณะหลอดไฟ
- การใช้ที่มุ่งประสงค์: ในร่ม

การออกแบบและตกแต่ง
- สี: ชมพู
- วัสดุ: โลหะ, พลาสติก

ความทนทาน
- จำนวนวงจรอายุการเปิด-ปิดสวิตช์: 15,000

มีคุณสมบัติพิเศษ/อุปกรณ์เสริมรวมอยู่ด้วย
- โคมไฟเฉพาะจุดปรับระดับได้: ไม่มี
- สามารถปรับสลัวได้ด้วยรีโมทคอนโทรล: ไม่มี
- ติดตั้งหลอดไฟ LED ภายใน: ได้
- มีรีโมทคอนโทรล: ไม่มี

คุณลักษณะการส่องสว่าง
- ความสม่ำเสมอของสี: 6 SDCM
- ดัชนีความถูกต้องของสีสันของวัตถุภายใต้แสงไฟ (CRI): 90

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
- ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ: ห้องนอน, ห้องนั่งเล่น, โฮมออฟฟิศ
- สไตล์: ร่วมสมัย
- ประเภท: ไฟโต๊ะทำงาน
- สบายตา: ได้

คุณลักษณะอื่นๆ
- กระแสของหลอดไฟ: 600 mA
- ประสิทธิภาพ: 76 lm/W

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- น้ำหนักสุทธิ: 0.25 kg
- ความสูง: 38 cm
- ความยาว: 9.9 cm
- ความกว้าง: 29 cm

บริการ
- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค
- อายุการใช้งานสูงสุดถึง: 15,000 ชั่วโมง
- ลูเมน output ทั้งหมดของโคม: 175
- สีของแสงไฟ: 4000
- แหล่งจ่ายไฟหลัก: 5 V
- ที่ยึดหลอดไฟที่มีการหรี่แสง: การหรี่แสงเป็นระดับ - ห้ามใช้กับตัวหรี่ไฟ
- LED: ได้
- มีหลอดไฟวัตต์: 3
- รหัส IP: IP20
- ระดับการป้องกัน: คลาส III

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์
- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8719514396876
- น้ำหนักสุทธิ: 0.25 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.38 kg
- ความสูง: 18 cm
- ความยาว: 6.5 cm
- ความกว้าง: 17 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 929003179607

วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.251

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com