

PHILIPS

Lámpara de mesa

Funcional

DSK201 PT 3 W 40K W USB 02

Blanco

Regulación gradual



8719514396890



Luz LED cómoda que no cansa la vista

Una luz de lectura con clip con batería de litio integrada para mayor comodidad

Excelente calidad

- EyeComfort: luz que no cansa la vista

Control

- Regulación por pasos

Destacados

Eyecomfort

Una luz de baja calidad puede causar fatiga visual. Con la de horas que pasamos dentro de casa, ahora importa más que nunca que su interior esté bien iluminado. Nuestros productos superan los criterios de prueba más exigentes como, por ejemplo, el parpadeo, el efecto

estroboscópico, el deslumbramiento, la reproducción del color y los efectos de atenuación para garantizar que cumplen nuestros requisitos de comodidad para la vista. Las bombillas LED de Philips no solo proporcionan una luz confortable, sino que se mantienen así durante toda su vida útil, ofreciendo una calidad de luz, un flujo

luminoso y un color constantes durante más de una década. Pásate a la luz que no cansa la vista. Tus ojos te lo agradecerán.

Regulación por pasos

Selecciona entre distintos niveles de regulación para crear el ambiente adecuado para el momento.

Especificaciones

Características de la bombilla

- Uso previsto: Interior

Diseño y acabado

- Color: White
- Material: Metal, Plástico

Duración

- Número de ciclos de apagado y encendido: 15.000

Características/accesorios adicionales incluidos

- Cabezal de foco ajustable: No
- Regulable con mando a distancia: No
- LED integrado: Sí
- Mando a distancia incluido: No

Características de la luz

- Consistencia del color: 6 SDCM
- Índice de reproducción cromática (IRC): 90

Varios

- Diseñada especialmente para: Dormitorio, Salón, Oficina en casa
- Estilo: Contemporáneo
- Tipo: Lámparas de escritorio
- EyeComfort: Sí

Otras características

- Corriente de la bombilla: 600 mA
- Eficiencia: 76 lm/W

Dimensiones y peso del producto

- Peso neto: 0,25 kg
- Altura: 38 cm
- Longitud: 9,9 cm
- Anchura: 29 cm

Servicio

- Garantía: 2 años

Especificaciones técnicas

- Vida útil de hasta: 15.000 hora(s)
- Flujo luminoso total de la luminaria: 175
- Color de la luz: 4000
- Red eléctrica: 5 V
- Luminaria regulable: Regulación gradual: no utilizar con regulador
- LED: Sí
- Potencia de la bombilla incluida: 3
- Código IP: IP20
- Clase de protección: Clase III

Dimensiones y peso del embalaje

- Producto con código EAN/UPC: 8719514396890
- Peso neto: 0,25 kg
- Peso bruto: 0,38 kg
- Altura: 18 cm
- Longitud: 6,5 cm
- Anchura: 17 cm
- Código 12NC: 929003179707



Fecha de emisión:
2024-02-02
Versión: 0.364

© 2024 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no otorga representación o garantía con respecto a la exactitud o integridad de la información incluida aquí y no será responsable de ninguna acción que dependa de la misma. La información presentada en este documento no está destinada a su uso con fines comerciales ni forma parte de ningún presupuesto ni contrato, a menos que Signify acuerde otros términos. Philips y el emblema de escudo de Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com