

PHILIPS

Stalo lempa

Praktiškas

DSK201 PT 3W 40K W USB 02

Balta

Kelių lygių pritemdymas



8719514396890



Jauki šviesos diodų šviesa, kuri nevargina akių

Prisegama skaitymo lempučių su integruota ličio baterija, kad būtų patogiau

Aukščiausia kokybė

- EyeComfort – akims maloni šviesa

Valdiklis

- Kelių lygių pritemdymas

Ypatybės

Patogumas akims

Prasta šviesa gali sukelti akių nuovargį. Kadangi daugelis iš mūsų daugiausiai laiko praleidžia patalpose, tinkamas namų apšvietimas yra svarbiau nei bet kada anksčiau. Mūsų gaminiai atitinka griežtus bandymų kriterijus, įskaitant mirgėjimo, blyksėjimo, akinimo, spalvų

perteikimo ir pritemdymo, kad būtų užtikrinta, jog jie atitinka „EyeComfort“ reikalavimus. „Philips“ LED lemputės ne tik skleidžia malonią šviesą, bet ir palaiko ją tokią visą eksploataavimo laiką, užtikrindamos pastovią šviesos kokybę, išvestį ir spalvas daugiau nei dešimtmetį.

Ijunkite tokią šviesą, kuri maloni jūsų akims. Jūsų akys jums padėkos.

Kelių lygių pritemdymas

Sukurkite akimirksniui tinkamą nuotaiką pasirinkdami iš skirtingų pritemdymo lygių.

Specifikacijos

Lemputės charakteristikos

- Naudojimo paskirtis: Patalpose

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Balta
- Medžiaga: Metalas, Plastiko

Ilgamžiškumas

- Jungiklio ciklų skaičius: 15 000

Papildoma funkcija / priedas

- Pritaikomas lemputės gaubtuvėlis: Ne
- Pritemdoma nuotolinio valdymo pultu: Ne
- Integruota LED: Taip
- Pridėtas nuotolinio valdymo pultelis: Ne

Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6 SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90

Kita

- Sukurta specialiai: Miegamajam, Svetainė, Darbo kabinetas
- Stilius: Šiuolaikiškas
- Tipas: Staliniai šviestuvai
- EyeComfort: Taip

Kitos savybės

- Lemputės srovė: 600 mA
- Efektyvumas: 76 lm/W

Gaminio matmenys ir svoris

- Grynas svoris: 0,25 kg
- Aukštis: 38 cm
- Ilgis: 9,9 cm
- Plotis: 29 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 15 000 val.
- Bendras įrenginio skleidžiamų liumenų skaičius: 175
- Šviesos spalva: 4000
- Elektros energija: 5 V
- Reguliuojamo šviesos srauto įrengimas: Kelių lygių pritemdymas – Nenaudokite su apšvietimo regulatoriumi
- LED: Taip
- Pridėtos lemputės galia vatais: 3
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: III klasė

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514396890
- Grynas svoris: 0,25 kg
- Grynas svoris: 0,38 kg
- Aukštis: 18 cm
- Ilgis: 6,5 cm
- Plotis: 17 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003179707



Išleidimo data:
2024-02-03
Versija: 0.364

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com