

PHILIPS

Свеча — умная лампочка с цоколем E14 (набор из 2 шт.)

Hue White & Color
Ambiance

Белый и цветной свет

Постоянный контроль по
Bluetooth

Управление из приложения или
голосом*

Добавьте блок управления Hue,
чтобы расширить возможности



8719514402324



Интуитивные интеллектуальные световые решения

Создайте уникальную цветовую атмосферу в любой комнате с помощью двух умных ламп в виде свечи, которые предлагают теплый или холодный белый свет, а также 16 миллионов других цветов. Используйте Bluetooth для мгновенного управления освещением в одной комнате или подключитесь к блоку управления Hue, чтобы воспользоваться полным набором функций.

Интуитивные интеллектуальные световые решения

- Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth
- Голосовое управление освещением*
- Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению
- Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет
- Подходящие световые схемы для ежедневных занятий
- Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge

Особенности

Управляйте одновременно десятью лампами с помощью Bluetooth



С помощью приложения Hue Bluetooth вы можете управлять всем интеллектуальным освещением Hue в одной комнате вашего дома. Добавьте до 10 интеллектуальных источников света и управляйте ими всего одним нажатием кнопки на мобильном устройстве.

Голосовое управление освещением*



Philips Hue работает с Amazon Alexa и Google Assistant при подключении к совместимому устройству Google Nest или Amazon Echo. С помощью простых голосовых команд можно управлять одним или несколькими светильниками в помещении.

Создавайте индивидуальную атмосферу благодаря многоцветному интеллектуальному освещению



Мгновенно создавайте особую атмосферу для любого мероприятия в своем доме с более чем 16 млн цветов. Одним нажатием кнопки вы можете создать праздничное настроение для вечеринки, превратить свою гостиную в кинотеатр, украсить интерьер цветными акцентами и многое другое.

Создавайте необходимое настроение, используя мягкий белый свет




Умные лампы и светильники Hue с регулировкой яркости обеспечивают мягкий белый свет. С их помощью можно добиться яркого дневного либо слабого ночного освещения и создать в доме необходимый уровень теплого света.

Подходящие световые схемы для ежедневных занятий



Создайте комфортную атмосферу в доме с помощью четырех предварительно заданных световых режимов, разработанных специально для ваших ежедневных занятий: отдыха, чтения, концентрации и активности. Две схемы с холодным оттенком концентрации и активности помогут вам проснуться утром или сосредоточиться на выполнении задачи, тогда как более теплые режимы чтения и отдыха позволят удобно уединиться с книгой или собраться с мыслями.

Раскройте весь потенциал умного освещения с блоком управления Bridge



Блок управления Bridge открывает возможности, которые делают умное освещение по-настоящему умным — управление освещением вне дома, управление голосом, автоматическое освещение и многое другое. Добавьте к своей системе блок управления Bridge, чтобы создать эффект присутствия, использовать безопасные и надежные технологии и многое другое. Блок управления Bridge — это ключ к умному освещению — ничего подобного вы раньше не видели.

Технические характеристики

Размеры лампы

- Размеры (Ш × В × Г): 39x117

Взаимодействие с окружающей средой

- Влажность при работе: 5 % <H<95 % (без конденсации)
- Рабочая температура: От -20 °C до +45 °C

Дополнительные функции/аксессуары в комплекте

- Диммируемые, с приложением Hue и переключателем: Да

Гарантия

- 2 г: Да

Световые характеристики

- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80

Информация об упаковке

- EAN: 8719514402324

Обслуживание

- Гарантия: 2 года

Технические характеристики

- Световой поток при 4000K: 470 лм
- Вес: 40 g
- Технология производства ламп: светодиодный
- Источник света/цоколь: E14
- Световой поток при 2700K: 320 лм

Лампа

- Цветовая температура: 2000K-6500K +16 million colors
- Диаметр: 39 мм
- Форм-фактор: B39
- Высота: 117 мм
- Входное напряжение: 220V-240V
- Срок службы: 25 000 часов
- Световой поток: Белый и цветной свет
- Световой поток (люмен): 470 лм при 4000 K
- Максимальная мощность в режиме работы: 5,3 В
- Максимальная мощность в режиме ожидания: 0.5 В
- Количество циклов включения: 50 000
- Коэффициент мощности: 0.5
- Расчетный срок службы: 25 000 часов
- Обновляемое ПО: при подключении по Bluetooth к приложению или мосту блоку управления Hue
- Запустить: Мгновенная 100%-ная светоотдача
- Мощность в ваттах: 5,3 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 60 В
- Протокол обмена данными: Bluetooth и Zigbee
- Обновляемое ПО: При подключении по Bluetooth к приложению или блоку управления Hue

Комплект поставки

- Светильники Hue: 2

Поддержка

- Совместимо с функцией «Эффекты»: Yes
- Совместимость с HomeKit: Yes
- Приложение Philips Hue: iOS 15 и более поздней версии, Android 10.0 и более поздней версии
- Голосовые помощники: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (через блок управления Hue), Microsoft Cortana (через блок управления Hue)

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514402324
- Масса нетто: 0,08 kg
- Масса брутто: 0,08 kg
- Высота: 174 мм
- Длина: 72 мм
- Ширина: 72 мм
- Номер материала (12NC): 929002294210



Дата выпуска: 2024-02-04
Версия: 0.63

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com