

PHILIPS

Cilindrični lestenec
Perifo

Hue White in barvna
svetloba

5,2 W

17,7 cm na vodilu

Do 510 lumnov

Dvignite in spustite kabel



8719514407480



Enostavna pametna razsvetljava

Te dolge, tanke viseče svetilke v črni barvi so idealne za namestitev nad jedilno mizo. Preprosto jih namestite v vodila Perifo in usmerite njihovo barvno svetlobo navzdol. Samo za osvetlitev s tirnicami Perifo.

Neomejene možnosti

- Potreben je vmesnik Philips Hue
- Bodite sam svoj oblikovalec razsvetljave
- Popolnoma prilagodljiv sistem
- Prilagodljiva oblika
- Primerno za strop ali stene

Popoln nadzor z vmesnikom Hue prek pametne naprave

- Upravljajte svetilke na svoj način

Enostavna in pametna razsvetljava

- Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge
- Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe


Značilnosti

Potreben je vmesnik Philips Hue




Povežite luči Philips Hue z vmesnikom in jih prek aplikacije Philips Hue upravljajte v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku.

Bodite sam svoj oblikovalec razsvetljave



Tirnice za osvetlitev Perifo niso samo odličnega videza, ampak jih lahko tudi sestavljate po svoje. Začnite s kompletom in kombinirajte reflektorje, lestence, svetlobne palice in drugo, da osvetlite svoj dom tako, kot želite.

Popolnoma prilagodljiv sistem




Tirnice za osvetlitev Perifo so popolnoma prilagodljive — tudi po namestitvi — saj jih upravljate s preprostim klikom. V sistem lahko dodajate več luči, jih premikate po tirnicah ali jih kadar koli celo razširite.

Prilagodljiva oblika



Usmerite reflektorje. Spustite ali dvignite viseče svetilke. Zavrtite gradientno cevno sijalko. Svetilke Perifo je mogoče natančno usmerjati, da svetijo, kamor želite.

Primerno za strop ali stene




Tirnica za osvetlitev Perifo je na voljo v stropnem in stenskem kompletu, tako da lahko izberete, kako želite osvetliti svoj dom.

Upravljajte svetilke na svoj način



Luči Philips Hue povežite z vmesnikom in odkrijte neomejene možnosti. Upravljajte luči v pametnem telefonu ali tabličnem računalniku z aplikacijo Philips Hue ali pa v sistem dodajte stikala za aktivacijo luči. Nastavite časovnike, obvestila, alarme in drugo ter doživite pravo izkušnjo Philips Hue. Philips Hue deluje tudi s storitvami Amazon Alexa, Apple HomeKit in Google Home, da lahko luči upravljate glasovno.

Ustvarite prilagojeno izkušnjo s pametno barvno osvetlitvijo



Preobrazite svoj dom z več kot 16 milijoni barv in v trenutku ustvarite pravo vzdušje za kateri koli dogodek. Z dotikom gumba lahko ustvarite slavnostno vzdušje za zabavo, spremenite dnevno sobo v kinodvorano, poudarite notranjo opremo z barvami in še veliko več.


Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje

zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

Ustvarite pravo vzdušje z odtenki od tople do hladne bele svetlobe



Izbirajte med več kot 50.000 odtenki od tople do hladne bele svetlobe, da ustvarite popolno vzdušje v svojem domu za vsako dejavnost in uro dneva. Vsako jutro uporabite svetlo, belo svetlobo, da začnete dan polni energije in pozorni ali pa svojo večerno rutino osvetlite s temnim zlatim sijem.

Specifikacije

Zasnova in izdelava

- Barva: črna
- Material: Kovina

Z dodatno funkcijo/nastavkom

- Nastavljiva višina: Da
- Vgrajena LED-sijalka: Da

Razno

- Tip: Viseče svetilke

Dimenzije in teža izdelka

- Višina: 28,8 cm
- Dolžina: 17,7 cm
- Širina: 6,7 cm

Vzdrževanje

- Garancija: 2 leti

Tehnične specifikacije

- Svetilnost v luminih pri 4000 K: 510 lm
- Življenjska doba do: 25.000 h
- Življenjska doba sijalke do: 25.000 h
- Tehnologija sijalke: 24 V
- Barva svetlobe: 2000–6500 Hue White Color Ambiance
- Omrežno napajanje: 24 V
- LED: Da
- Priložen svetlobni vir energijskega razreda: F
- Moč priložene sijalke: 5.2 W
- Koda IP: IP20
- Zaščitni razred: III – varna zelo nizka napetost
- Zamenljiv svetlobni vir: Ne
- Zamenljivost svetlobnega vira: Svetlobni vir LED, ki ga lahko zamenja strokovnjak
- Zamenljivost krmilne naprave: Krmilna naprava, ki jo lahko zamenja končni uporabnik
- Svetilnost v luminih pri 2700 K: 490 lm

Kaj podpira

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši

Dimenzije in teža embalaže

- EAN/UPC – izdelek: 8719514407480
- Neto teža: 0,5 kg
- Bruto teža: 0,9 kg
- Višina: 110 mm
- Dolžina: 378 mm
- Širina: 215 mm
- Številka materiala (12NC): 929003115901



Datum izdaje: 2024-02-04
Različica: 0.422

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com