

PHILIPS

„Perifo“ tiesių lubų
pagrindo rinkinys (4
taškiniai)

„Hue White and color
ambiance“

221,5 cm

Skirta luboms

Apima viską, ko reikia



8719514407763



Paprastas išmanusis apšvietimas

Šį juodos spalvos lubų bėgelių apšvietimo rinkinį sudaro keturi cilindriniai prožektoriai, du 1 metro bėgeliai ir maitinimo blokas, esantis tarp dviejų bėgelių.

Neribotos galimybės

- Tapkite savo apšvietimo dizaineriu
- Visiškai pritaikomas
- Lankstus dizainas
- Sukurta luboms arba sienoms

Įdiegę duomenų šakotuvą „Hue Bridge“, šviesas valdykite išmaniuoju įrenginiu

- Valdykite savo būdu

Paprastas sumanus apšvietimas

- Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą
- Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuvo funkcijomis
- Sukurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos

Ypatybės

Tapkite savo apšvietimo dizaineriu



„Perifo“ bėgelių apšvietimas ne tik atrodo gerai – jis atrodo taip, kaip norite. Pradėkite nuo rinkinio ir derinkite prožektorius, pakabinamus šviestuvus, šviesos juostas ir kitus įtaisus, kad apšviestumėte namus taip, kaip jums patinka.

Visiškai pritaikomas



„Perifo“ bėgelių apšvietimas turi plačias pritaikymo galimybes net ir įdiegus, kadangi yra lengvai permontuojamas. Pridėkite daugiau šviestuvų, perkeltite juos ant bėgelių arba panorėję pailginkite bėgelių apšvietimą.

Lankstus dizainas



Keiskite prožektorių kampą. Nuleiskite arba pakelkite pakabinamus šviestuvus. Pasukite gradientinį šviesos vamzdelį. „Perifo“ šviestuvus galima tiksliai sureguliuoti, kad jie šviestų ten, kur reikia.

Sukurta luboms arba sienoms



„Perifo“ bėgelių šviestuvai įtraukiami tiek į lubų, tiek į sienų komplektus, todėl galite rinktis, kaip norite apšviesti savo namus.

Valdykite savo būdą



Prijunkite „Philips Hue“ lemputes prie „Philips Hue“ ir atraskite neaprepiamas galimybes. Valdykite šviesas išmaniajame telefone arba planšetiniame kompiuteryje per „Philips Hue“ programą arba prijunkite prie sistemos reguliatorių, kad įjungtumėte šviesas. Nustatykite laikmačius, pranešimus, žadintuvus ir kt., kad galėtumėte nevaržomai mėgautis naudodami „Philips Hue“. „Philips Hue“ net veikia su „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kad galėtumėte valdyti apšvietimą balsu.

Sukurkite asmeninį spalvotą išmanųjį apšvietimą




Pakeiskite namus, naudodami daugiau kaip 16 milijonų spalvų, akimirksniu sukurdami tinkamą atmosferą bet kokiam renginiui. Palietę mygtuką galite sukurti šventinę nuotaiką vakarėliui, paversti svetainę kino teatru, pagražinti namų dekorą spalviniais akcentais ir ne tik.

Su „Bridge“ galite naudotis visomis išmanaus šviestuovo funkcijomis



„Bridge“ suteikia funkcijas, kurios paverčia išmanųjį šviestuvą tikrai išmaniu – valdymas toli nuo namų, valdymas balsu, automatinis apšvietimas ir daug daugiau. Pridėkite „Bridge“ prie savo nustatymų, kad sukurtumėte įtraukiančių įspūdžių, pasinaudotumėte saugia ir patikima technologija ir dar daugiau. „Bridge“ yra raktas į išmanųjį apšvietimą, kokio dar nematėte.

Sukurkite tinkamą nuotaiką – nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos



Rinkitės iš daugiau kaip 50 000 šiltos ir šaltai baltos šviesos atspalvių, kad sukurtumėte idealią atmosferą kiekvienai veiklai bei paros metui. Ryte energijos ir budrumo suteiks ryški balta šviesa, o vakare atsipalaiduoti padės pritemdyta auksinio atspalvio šviesa.

Specifikacijos

Dizainas ir apdaila

- Spalva: Juoda
- Medžiaga: sintetinė medžiaga, Metalas

Papildoma funkcija / priedas

- Reguliuojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Kita

- Sukurta specialiai: svetainei ir miegamajam, Valgomasis, Virtuvei
- Tipas: Pakabinami šviestuvai

Gaminio matmenys ir svoris

- Ilgis: 221,5 cm
- Plotis: 2,6 cm

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Lempos naudojimo laikas iki: 25 000 val.
- Lemputės technologija: 24 V
- Šviesos spalva: 2000–6500 „Hue White Color Ambiance“
- Lemputės technologija 2: LED
- Elektros energija: 220–240 V
- LED: Taip
- Integruotas LED: Taip
- Pridėtos lempučių galia vatais: -
- IP kodas: IP20
- Apsaugos klasė: II ir III klasės
- Keičiamasis šviesos šaltinis: Ne
- Šviesos šaltinio pakeičiamumas: Šviesos diodų šaltinis, kurį gali pakeisti profesionalas
- Valdymo įrangos pakeičiamumas: Valdymo įtaisas, kurį gali pakeisti galutinis vartotojas
- Liumenų našumas esant 2700 K: 4 x 490 lm
- Liumenų našumas esant 4000 K: 4 x 510 lm

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminy: 8719514407763
- Grynas svoris: 2,11 kg
- Grynasis svoris: 4,36 kg
- Aukštis: 120 mm
- Ilgis: 284 mm
- Plotis: 1 115 mm
- Medžiagos numeris (12NC): 929003117301



Išleidimo data:
2024-02-07
Versija: 0.252

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com