

PHILIPS

Dezinfekcijski
pročistač zraka

Dezinfekcija

35 W-/W

Tehnologija UV-C



8719514408258



Dezinfekcija doma

Nikada nije bilo tako lako očistiti zrak u vašem domu. Dokazano je da Philips UV-C dezinfekcijski pročistač zraka uništava više od 99% [1] [2] virusa i bakterija za samo nekoliko sati. S intuitivnim, prijenosnim dizajnom, tihim radom, automatskim mjeračem vremena za isključivanje i indikatorom svjetla koji vas obavještava kada proizvod radi, čišćenje zraka sada je jednostavno poput priključivanja u utičnicu, uključivanja i vraćanja onome što je najvažnije.

Dezinfekcijom uklonite mikrobe iz svog doma

- Stručnost
- Mikrobe iz svog doma uklonite dezinfekcijom

Istaknute znač.

Stručnost

Philips ima više od 35 godina iskustva u UV-C osvjetljenju i visoku razinu stručnosti u njegovoj primjeni.

Mikrobe iz svog doma uklonite dezinfekcijom

Sve do danas testirane bakterije i virusi reagiraju na dezinfekciju UV-C svjetlom.

Specifikacije

Značajke žarulje

- Mogućnost prigušivanja: Ne
- Namjena: U zatvorenom
- Oblik svjetiljke: Dodatna oprema
- Tehnologija: UV-C

Dimenzije žarulje

- Visina: 40 cm
- Masa: 3 kg
- Širina: 20,1 cm

Trajnost

- Prosječni vijek trajanja (uporaba 2,7 sati dnevno): 9 a
- Faktor održavanja svjetlosnog toka: 70%
- Nominalni vijek trajanja: 9.000 sat(i)
- Broj ciklusa uključivanja/isključivanja: 20.000

Značajke svjetla

- Temperatura boje: - K
- Vrijeme zagrijavanja do 60% svjetlosti: Trenutna puna svjetlost

Druge značajke

- Jakost struje u žarulji: 345-145 mA

Podaci o ambalaži

- EAN: 8719514408258
- EOC: 871951440825800
- Naziv proizvoda: UV-C disinfection air cleaner EU

Potrošnja energije

- Faktor snage: 0.9
- Napon: 100-240 V
- Snaga: 35 W

Dimenzije i masa proizvoda

- Dužina: 40 cm

Nazivne vrijednosti

- Procijenjeni vijek trajanja: 9.000 sat(i)
- Nazivna snaga: 35 W

Tehničke specifikacije

- Frekvencija: 50-60 Hz

Dimenzije i težina pakiranja

- EAN/UPC – proizvod: 8719514408258
- Neto težina: 3,000 kg
- Bruto težina: 3,815 kg
- Visina: 49,500 cm
- Dužina: 29,000 cm
- Širina: 26,900 cm
- Broj materijala: (12 NC): 929003132401



Datum izdavanja:
2023-11-09
Verzija: 0.250

© 2023 Signify Holding. Sva prava pridržana. Tvrka Signify ne daje nikakve izjave ili jamstva u vezi točnosti ili potpunosti podataka koji su ovdje uključeni i neće biti odgovorna za bilo koje radnje koje se oslanjaju na te podatke. Podaci navedeni u ovom dokumentu nisu namijenjeni kao komercijalna ponuda i nisu dio nikakvog citata ili ugovora, osim ako tvrtka Signify ne dogovori drugačije. Philips i Philipsov logotip u obliku štita registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com