

PHILIPS

лампа акцентного
освещения

Светодиод

7,5 Вт–/Вт

GU10

Hue White



8719514408333



Надежная конструкция и направленный яркий луч светодиодного света для акцентного освещения

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

Найдите подходящую замену своим старым лампам

- Форма и размер обычных галогенных ламп-рефлекторов

Выбирайте экологичные решения

- Безопасны и легко утилизируются

Особенности

Заменяет галогенные лампы акцентного освещения



Благодаря красивому дизайну, стандартным размерам и высоким характеристикам экологичности эта современная светодиодная лампа-рефлектор идеально заменит обычные галогенные лампы-рефлекторы.

Не содержат опасных веществ

Светодиодные лампы Philips не содержат вредных веществ. Они безопасны, и вы можете использовать их в любом помещении. Также их легко утилизировать.

Технические характеристики

характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Ненаправленный отражатель
- Розетка: GU10

Размеры лампы

- Высота: 5,8 см
- Ширина: 5 см

Срок службы

- Номинальный срок службы: 15 000 часов
- Количество циклов переключения: 30 000

Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 120 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 720 лм
- Время прогрева до 60 % света: 0.4 s
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K
- Коррелированная цветовая температура (ном.): 3000 К
- Эффективность (номинальная) (ном.): 96,00 лм/В
- Светоотдача: 720 лм
- Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM): 0,8

Прочее

- EyeComfort: Да

Другие характеристики

- Эффективность: 96 лм/В
- Соответствие стандарту EU RoHS: Да

Информация об упаковке

- EAN: 8719514408333
- EOC: 871951440833300
- Название изделия: ESSLEDspot 8W 720lm GU10 830 120D ND RCA

Мощность

- Коэффициент мощности (доля): 0.52

Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.52
- напряжение: 220-240 Вт
- Мощность в ваттах: 7,5 В
- Энергопотребление: 7,5 В

Размеры и вес изделия

- Длина: 5,8 см

Расчетные значения

- Номинальный срок службы: 15 000 часов

Технические характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- Возможность диммирования: Нет
- Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3: 0,9
- Частота сети: 50 to 60 Hz
- Цоколь: GU10

Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514408333
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 6 см
- Длина: 5,1 см
- Ширина: 5,1 см
- Номер материала (12NC): 929002093317



Дата выпуска: 2024-02-06
Версия: 0.25

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com