

PHILIPS

Точкова

СВІТЛОДІОДНА

7,5 Вт –/Вт

GU10

Холодне біле світло



8719514408357



Надійне світлодіодне спрямоване освітлення зі сфокусованим яскравим променем

Найсучасніша світлодіодна лампа забезпечує домашнє освітлення загального призначення для повсякденних справ усередині приміщень. Ви відразу почнете заощаджувати на вартості електроенергії, а також будете рідше замінювати лампи без погіршення якості освітлення.

Оберіть просту заміну для ваших старих ламп

- Форма та розмір подібні до галогенних рефлекторних ламп

Обирайте рішення, що захищає природу

- Безпечні для використання у будь-яких приміщеннях, зручна утилізація

Найважливіше

Замінює галогенні точкові лампи



Сучасна світлодіодна рефлекторна лампа звичних розмірів та форми. Ідеальна заміна традиційних галогенних рефлекторних ламп, що служитиме довго та зберігатиме довкілля.

Немає шкідливих речовин

Світлодіодні лампи Philips абсолютно не містять небезпечних речовин, так що їх можна безпечно використовувати у будь-яких приміщеннях і легко утилізувати.

Характеристики

Характеристики лампи

- Можливість регулювання яскравості: Ні
- Цільове призначення: Використання всередині приміщень
- Форма лампи: Рефлектор із розсіяним світлом
- Цоколь: GU10

Розміри лампи

- Висота: 5,8 cm
- Ширина: 5 cm

Надійність

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)
- Кількість циклів перемикання: 30 000

Характеристики світла

- Кут розсіювання променю: 120 °
- Індекс кольоропередачі (CRI): 80
- Колірна температура: 4000 K
- Номінальний світловий потік: 720 lm
- Час "нагрівання" лампи до досягнення 60% від максимального світлового потоку: 0.4 s
- Код кольору: 840 | CCT of 4000K
- Корельована колірна температура (ном.): 4000 K
- Світловіддача (ном.): 96,00 lm/W
- Світловий потік: 720 lm
- Значення стробоскопічного ефекту (SVM): 0,8

Різне

- EyeComfort: Так

Інші характеристики

- Ефективність: 96 lm/W
- Відповідає стандартам європейської директиви RoHS: Так

Інформація про упаковку

- EAN: 8719514408357
- EOC: 871951440835700
- Назва продукту: ESSLEDspot 8W 720lm GU10 840 120D ND RCA

Потужність

- Коефіцієнт потужності (частка): 0.52

Споживання енергії

- Коефіцієнт потужності: 0.52
- Напруга: 220-240 V
- Потужність (Вт): 7,5 W
- Споживання енергії: 7,5 W

Розміри та вага продукту

- Довжина: 5,8 cm

Номінальні значення

- Номінальний термін експлуатації: 15 000 година (-н)

Технічні характеристики

- Частота: 50-60 Hz
- З регульованою яскравістю: Ні
- Значення мерехтіння (PstLM): 0,9
- Частота лінійного сканування: 50 to 60 Hz
- Кришка-цоколь: GU10

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — вироб: 8719514408357
- Вага нетто: 0,03 kg
- Вага брутто: 0,05 kg
- Висота: 6 cm
- Довжина: 5,1 cm
- Ширина: 5,1 cm
- Номер матеріалу (12NC): 929002093417



Дата виходу: 2024-02-06
Версія: 0.25

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com