

PHILIPS

Спеціальний випуск
Iris (золотий)

Hue White and Color
Ambiance

Вбудований світлодіод

Миттєве керування через
Bluetooth

Керуйте за допомогою програми
або голосу*

Додайте Hue Bridge, щоб
розблокувати більше



8719514410732



Зручне інтелектуальне освітлення

Створіть особливий настрій у будь-якій кімнаті за допомогою лампи спеціального випуску Philips Hue Iris, що пропонується в срібному, золотому, мідному та рожевому кольорах. Завдяки світлу, яке одночасно сповнює стіну кольоровим сяйвом і забезпечує ніжне підсвічування, Iris створює унікальний вишуканий ефект. Доповніть її комутатором Hue Bridge, щоб отримати ще більше можливостей.

Необмежені можливості

- Керування за допомогою програми або голосу*
- Стильний світильник зі зручним підключенням
- Краса та розум в одному світильнику
- Розумні світильники для легкого природного пробудження та засинання

Зручне розумне освітлення

- Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth
- Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню
- Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла
- Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ
- Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge

8719514410732

Запасні частини

- Запасні частини, доступні для цього продукту

Найважливіше

Керування за допомогою програми або голосу*



Philips Hue підтримує Alice, Siri та Google Assistant. За допомогою простих голосових команд можна зменшувати чи збільшувати яскравість і змінювати колір освітлення для окремого світильника або відразу всіх світильників в домі. Для голосового керування потрібен комутатор Philips Hue Bridge і сумісний пов'язаний пристрій.

Стильний світильник зі зручним підключенням



Завдяки своєму унікальному стилю акцентний світильник Philips Hue Iris чудово доповнить будь-який інтер'єр. Його можна встановити в будь-якому місці будинку та насолоджуватися кольоровою підсвіткою стін у вітальні або м'яким світлом нічника в спальні.

Краса та розум в одному світильнику




Лімітована серія світильників Philips Hue Iris у золотистих тонах пропонує новий погляд на культовий дизайн. Ретельно продумані елементи, як-от шнур живлення в тканинній обмотці, внутрішня металева трубка, прозорий корпус і оригінальне поєднання матеріалів, перетворюють світильник в інтелектуальний прилад, який створює унікальні ефекти освітлення.

Розумні світильники для легкого природного пробудження та засинання




Підключіть світильник Philips Hue Iris лімітованої серії до комутатора Hue Bridge, щоб користуватися режимами пробудження та засинання. За допомогою вбудованого регулятора яскравості та розсіяного підсвічування вранці світильник буде поступово нарощувати інтенсивність освітлення, створюючи для вас персональний світанок, а вночі його тепле біле світло буде поступово згасати, допомагаючи вам зануритися в сон.

Керування 10 світильниками за допомогою програми Bluetooth



За допомогою програми Hue Bluetooth ви можете керувати розумними світильниками Hue в одній кімнаті своєї оселі. Додайте до 10 розумних світильників і керуйте всіма ними лише одним натисканням кнопки на мобільному пристрої.

Створюйте індивідуальну атмосферу завдяки кольоровому розумному освітленню



Миттєво створюйте особливу атмосферу для будь-якого заходу в своєму домі за допомогою понад 16 мільйонів кольорів. Одним натисканням кнопки ви зможете створити святковий настрій для вечірки, перетворити свою вітальню в кінотеатр, прикрасити інтер'єр, підкресливши кольори, тощо.

Створюйте ідеальний настрій: від теплого до холодного білого світла



Ці лампи та світильники дають змогу вибирати різні відтінки білого світла (від теплого до холодного). Завдяки повноцінному регулюванню яскравості від яскравого до приглушеного нічного світла можна налаштувати ідеальний відтінок і яскравість освітлення відповідно до своїх повсякденних потреб.

Ідеальні режими освітлення для повсякденних справ



Зробіть свій день простішим і приємнішим за допомогою чотирьох попередньо визначених режимів освітлення, підібраних вручну спеціально для повсякденних справ. Це режими бадьорості, концентрації, читання та відпочинку. Два режими з прохолодними відтінками («Бадьорість» і «Концентрація») допоможуть вам розворушитися вранці або зберігати зосередженість. Теплі режими («Читання» та «Відпочинок»), у свою чергу, допоможуть читати з комфортом або заспокоїти бентежний розум.

Використовуйте весь набір функцій розумного освітлення за допомогою Bridge



Bridge дає змогу використовувати функції, які роблять розумне освітлення справді розумним – керування поза домом, голосове керування, автоматичне освітлення та багато іншого. Додайте Bridge до своїх налаштувань, щоб створити захоплюючий досвід, використовувати безпечні та надійні технології тощо. Bridge – це ключ до розумного освітлення, якого ви ще ніколи не бачили.

Запасні частини, доступні для цього продукту



Шукаєте запасні частини для цього продукту? Ми пропонуємо змінні адаптери живлення, кріплення тощо, щоб вдихнути нове життя у свої світильники.

Характеристики

Дизайн та оздоблення

- Колір: Золотистий
- Матеріал: синтетика, Метал

Додаткова функція/аксесуар у комплекті

- Колір змінюється (PowerLED): Так
- Яскравість регулюється за допомогою програми Hue або вимикача-регулятора: Так
- FFP — пакування без незручностей: Так
- Ідеально підходить для створення відповідної атмосфери: Так
- Портативний: Ні
- Адаптер живлення в комплекті: Так
- Штекер для Великої Британії у комплекті: Так
- ZigBee Light Link: Так

Характеристики світла

- Індекс кольоропередачі (CRI): >80

Різне

- Розроблено спеціально для: використання у житлових кімнатах та спальнях
- Стиль: Сучасний
- Тип: Настільна лампа

Розміри та вага продукту

- Вага нетто: 0,874 kg
- Довжина кабелю: 2 m
- Висота: 19,4 cm
- Довжина: 20,4 cm
- Ширина: 18,8 cm

Обслуговування

- Гарантія: 2 роки

Технічні характеристики

- Світловий потік 4000K: 570 lm
- Строк служби до: 25 000 година (-н)
- Колір світла: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- Електромережа: Напруга 100 В – 240 В, 50–60 Гц
- СВІТЛОДІОДНА: Так
- Вбудоване світлодіодне джерело світла: Так
- Потужність лампи у комплекті: 8.1 W
- Клас захисту IP: IP20
- Клас захисту: III — безпечна наднизька напруга
- Замінність джерела світла: Змінне джерело світла
- Замінність модулів регулювання: Заміна модуля регулювання кінцевим користувачем.
- Світловий потік 2700K: 520 lm

Що підтримується

- Сумісність із функцією "Ефекти": Yes
- Програма Philips Hue: IOS 15 і пізнішої версії, Android 10.0 і пізнішої версії

Розміри та вага в упаковці

- EAN/UPC — виріб: 8719514410732
- Вага нетто: 0,87 kg
- Вага брутто: 1,5 kg
- Висота: 175 mm
- Довжина: 230 mm
- Ширина: 230 mm
- Номер матеріалу (12NC): 929002376402



Дата виходу: 2024-02-04
Версія: 0.245

© 2024 Signify Holding. Усі права захищено. Компанія Signify не дає будь-яких запевнень, пояснень чи гарантій щодо точності або повноти інформації, що міститься в цьому документі, і не несе відповідальності за будь-які дії щодо цього. Інформацію, представлену в даному документі, не слід розглядати як будь-яку комерційну пропозицію. Вона не є частиною будь-якої пропозиції або контракту, якщо інше не обумовлено Signify. Philips та емблема на щиті Philips — це зареєстровані торгівельні марки, що належать компанії Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com