

PHILIPS

Gyertya – E14-es okos
fényforrás – (2 darabos
csomag)

Hue White Ambiance
izzólámpa

A melegtől a hidegig állítható
fehér fény

Bluetooth-szal azonnal
vezérelhető

Írányítsa alkalmazással vagy a
hangjával*

További lehetőségekért Hue
Bridge eszközzel bővíthető



8719514411869



Okosvilágítás egyszerűen

A hagyományos izzók klasszikus formája kisebb méretben. A Filament gyertya formájú fényforrás tekercselt belső izzószállal és E14-es foglalattal rendelkezik, így tökéletes a kis lámpatestekhez, ha melegtől hidegig állítható színhőmérsékletű fehér fényre, klasszikus stílusra és modern technológiára vágyik.

Intelligens világítás egyszerűen

- Hangvezérlésű világítás*
- Hangvezérlésű világítás*
- Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével
- Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel

Fénypontok

Hangvezérlésű világítás*




A Philips Hue egy kompatibilis Google Nest vagy Amazon Echo eszközzel párosítva működik az Amazon Alexával és a Google Asszisztenssel. Az egyszerű hangparancsokkal a szoba egy vagy több lámpáját vezérelheti.

Hangvezérlésű világítás*




Ne kézzel vezérelje világítását, használja inkább a hangját! Egyszerű hangutasításokkal vezérelheti a szoba több lámpáját vagy akár csak egyet.
*Együttműködik a Google Assistant és az Amazon Alexa rendszerekkel.

Fedezze fel az okosvilágítási funkciók teljes skáláját a Hue Bridge segítségével



A Hue Bridge elérhetővé teszi mindazokat a funkciókat, amelyek az okosvilágítást valóban intelligenssé teszik – vezérlés távolról, hangvezérlés, automatizált világítás stb. Egésztse ki rendszerét a Hue Bridge eszközzel, hogy sok más mellett magával ragadó élményhez jusson és kihasználhassa a biztonságos és megbízható technológia előnyeit. A Hue Bridge az okosvilágítás kulcsa – amelyet eddig még nem látott.

Biztosítsa a jó hangulatot a melegtől hidegig terjedő fehér fénnel



A meleg és hideg fehér fény több mint 50 000 árnyalatából választva minden tevékenységhez és napszakhoz megteremtheti a tökéletes környezetet az otthonában. Használjon ragyogó, fehér fényt reggel, hogy energikusan és éberén kezdje a napot, vagy könnyítse meg az esti pihenést halvány arany színű ragyogással.

Műszaki adatok

Fényforrás méretei

- Méretek (Szé x Ma x Mé): 129x39x39

Környezetvédelem

- Üzemi páratartalom: 5% <H<95% (nem lecsapódó)
- Üzemi hőmérséklet: -20 és +45 °C között

További funkcióval/tartozékkal

- Hue alkalmazással és Hue kapcsolóval szabályozható: Igen

Garancia

- 2 év: Igen

A fény jellemzői

- Színvisszaadási index (CRI): 80

Csomagolási információk

- EAN: 8719514411869

Energiafogyasztás

- Energiahatékonysági címke (EEL): G

Szervíz

- Jótállás: 2 év

Műszaki adatok

- A mellékelt fényforrás fényárama: 350 lm
- Tömeg: 38
- Fényforrás típusa: LED
- Foglalat/fejelés: E14
- Fényáram 2700 kelvinen: 350 lm
- EPREL-regisztrációs szám: 1036997

A fényforrás

- Színhőmérséklet: 2200–4500K
- Kivitel: Candle
- Bemeneti feszültség: 220V–240V
- Élettartam: 15 000 h
- Fényáram: A meleg fehér fénytől a hideg nappali fényig
- Fényáram (lumen): 350 lm
- Max. üzemi fogyasztás: 4,6 W
- Max. készenléti fogyasztás: 0.5 W
- Kapcsolási ciklusok száma: 50 000
- Teljesítménytényező: 0.6
- Névleges élettartam: 15 000 h
- Szoftverfrissítésekkel: ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue bridge-hez csatlakozik
- Felfutás: Azonnali 100%-os fénykibocsátás
- Teljesítmény: 4,4 W
- Teljesítmény: 30 W
- Kommunikációs protokoll: Bluetooth és Zigbee
- Mélyszabályozás: Igen
- Szoftverfrissítésekkel: Ha Bluetooth alkalmazáshoz vagy Hue Bridge-hez csatlakozik

A doboz tartalma

- Hue fényforrások: 2

A következőket támogatja

- Kompatibilis a Fényeffektek funkcióval: Yes
- HomeKit kompatibilis: Yes
- Philips Hue alkalmazás: IOS 15 és újabb, Android 10.0 és újabb
- Hangasszisztensek: Amazon Alexa, Google Segéd, Apple HomeKit (Hue Bridge-en keresztül), Microsoft Cortana (Hue Bridge-en keresztül)

Csomagolás mérete és tömege

- EAN/UPC – termék: 8719514411869
- Nettó tömeg: 0,04 kg
- Bruttó tömeg: 0,1 kg
- Magasság: 174 mm
- Hosszúság: 86 mm
- Szélesség: 72 mm
- Cikkszám (12NC): 929003145202



Kiadás dátuma:
2024-02-03
Verzió: 0.270

© 2024 Signify Holding. Minden jog fenntartva. A Signify nem nyújt semmiféle képviseletet vagy garanciát az itt szereplő információk pontosságáért vagy teljességéért, és nem vállal felelősséget semmilyen ezeken alapuló intézkedésért. A dokumentumban található információk nem minősülnek kereskedelmi ajánlattételnek, és nem képezik semmilyen ajánlat vagy szerződés részét, hacsak a Signify-jal kötött megállapodás másként nem rendelkezik. A Philips és a Philips Pajzs embléma a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye.

www.lighting.philips.com